

Intelligent PDU, EN2xxx, 400 V AC, 3-fas

Data Solutions



Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning.
Design med ultralåg profil

DESIGN

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units övervakar ingångseffekten för hela PDU och erbjuder fjärrväxling av enskilda uttag, ger övervakning av faktureringsnivå

Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning

Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp

Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande

Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er

Verktyslös styrenhet som kan bytas under drift

Inspänning 400 V AC, 3-fas

C13-, C19-uttag

SPECIFIKATIONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Sockettyp	Sockelkvantitet	Färg
EN2402	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(18) C13, (6) C19	24	Svart
EN2450	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN2403	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(30) C13, (6) C19	36	Svart
EN2808	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(12) C13, (12) C19	24	Svart

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Sockettyp	Sockelkvantitet	Färg
EN2810	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(24) C13, (12) C19	36	Svart
EN2850	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart
EN2852	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN2880	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(21) låsning C13/C15, (21) låsning C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN2950	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN2980	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(18) låsning C13/C15, (18) låsning C13/C15/C19/C21	36	Svart
EN2812	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(36) C13, (12) C19	48	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Kretsbrytare	Switchade uttag	Kretsbrytarens kvantitet	Märkeffekt	Placering av ingångskabel	Inspänning
EN2402	Ingen kretsbrytare	Ja	0	11,0 kVA	Toppmatning	380 – 415V
EN2450	Ingen kretsbrytare	Ja	0	11,5 kVA Nordamerika, 11,0 kVA internationellt	Toppmatning	380 – 415V
EN2403	16 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	0		Toppmatning	400V
EN2808	16 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	6	22,0 kVA	Toppmatning	380 – 415V
EN2810	16 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	6	22,0 kVA	Toppmatning	380 – 415V

Katalognummer	Krets brytare	Switchade uttag	Krets brytarens kvantitet	Märkeffekt	Placering av ingångskabel	Inspänning
EN2850	20 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	6	17,3 kVA Nordamerika, 22,1 kVA internationellt	Toppmatning	380 – 415V
EN2852	20 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	6	17,3 kVA Nordamerika, 22,1 kVA internationellt	Toppmatning	380 – 415V
EN2880	20 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	6	17,3 kVA Nordamerika, 22,1 kVA internationellt	Toppmatning	380 – 415V
EN2950	20 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	12	34,6 kVA Nordamerika, 43,5 kVA internationellt	Toppmatning	380 – 415V
EN2980	20 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	12	34,6 kVA Nordamerika, 43,5 kVA internationellt	Toppmatning	380 – 415V
EN2812	16 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	6		Toppmatning	400V

Table 3/6

Katalognummer	Fas	Maximal ineffekt	Nominell spänning	On / Off Switch ingår	Utpänning	Kontakttyp
EN2402	3 PH	11,0 kVA	415V	Ja	230VAC	IEC 60309 516P6 (IP44)
EN2450	3 PH	11,5 / 11,0 kVA	415V	Ja	208 – 230VAC	IEC 60309 520P6/516P6
EN2403	3 PH-RÖR	11,0 kVA			200 – 240VAC	IEC 60309 516P6 (IP44)
EN2808	3 PH	22,0 kVA	415V	Ja	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2810	3 PH	22,0 kVA	415V	Ja	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2850	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	Ja	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2852	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	Ja	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6

Katalognummer	Fas	Maximal ineffekt	Nominell spänning	On / Off Switch ingår	Utspänning	Kontakttyp
EN2880	3 PH	17,3 / 22,1 kVA	415V	Ja	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2950	3 PH	34,6 / 43,5 kVA	415V	Ja	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/56P6
EN2980	3 PH	34,6 / 43,5 kVA	415V	Ja	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/56P6
EN2812	3 PH-RÖR	22,0 kVA			200 – 240VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)

Table 4/6						
Katalognummer	Strömstyrka (minskad strömstyrka)	Rackenheter	Löstagbar ingångskabel	Matningstyp	Material	Slutför
EN2402	16 A.	0U	Nej	Ingång	Stål	Pulverlackerad
EN2450	20 A (16 A) Nordamerika, 16 En internationell	0U	Nej	Ingång	Stål	Pulverlackerad
EN2403	16 A.	0U	Nej	Ingång		
EN2808	32 A.	0U	Nej	Ingång	Stål	Pulverlackerad
EN2810	32 A.	0U	Nej	Ingång	Stål	Pulverlackerad
EN2850	30 A (24 A) Nordamerika, 32 En internationell	0U	Nej	Ingång	Stål	Pulverlackerad
EN2852	30 A (24 A) Nordamerika, 32 En internationell	0U	Nej	Ingång	Stål	Pulverlackerad
EN2880	30 A (24 A) Nordamerika, 32 En internationell	0U	Nej	Ingång	Stål	Pulverlackerad
EN2950	60 A (48 A) Nordamerika, 63 En internationell	0U	Nej	Ingång	Stål	Pulverlackerad

Katalognummer	Strömstyrka (minskad strömstyrka)	Rackenheter	Löstagbar ingångskabel	Matningstyp	Material	Slutför
EN2980	60 A (48 A) Nordamerika, 63 En internationell	0U	Nej	Ingång	Stål	Pulverlackerad
EN2812	32 A.	0U	Nej	Ingång		

Table 5/6						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Vikt	Förpackningsk vantitet	Ingångskabeln s längd
EN2402	1750mm	52mm	53mm	7.62kg	1	3m
EN2450	1490mm	56mm	75mm	12kg	1	1.8m
EN2403					1	
EN2808	1750mm	52mm	53mm	9.81kg	1	3m
EN2810	1750mm	85mm	53mm	10.92kg	1	3m
EN2850	1780mm	56mm	75mm	13kg	1	1.8m
EN2852	1780mm	56mm	75mm	11.22kg	1	1.8m
EN2880	1780mm	56mm	75mm	11.32kg	1	1.8m
EN2950	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1	1.8m
EN2980	1826mm	56mm	75mm	14.23kg	1	1.8m
EN2812					1	

Table 6/6	
Katalognummer	Avbryt klassning
EN2402	

Katalognummer	Avbryt klassning
EN2450	
EN2403	5kAIC
EN2808	
EN2810	
EN2850	
EN2852	
EN2880	
EN2950	
EN2980	
EN2812	5kAIC

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE