

Kopparbunden jordstav, spetsig



CERTIFIERINGAR



DESIGN

99,9 % ren elektrolytisk kopparbeläggning

Stavarna har en kärna av stål med hög kolhalt och en topp som erbjuder överlägsen styrka vid drift

Kopparbeläggningen spricker inte när den böjs eller skjuvas vid drift

Som minst en kopparbeläggning på 10 mils på stavar som finns listade i UL® 467

nVent ERICO benämning, längd, diameter och delnummer är rullstämplat på den 12 mm (304,8") avfasade änden

UL-logga och kontrollnummer (där så är tillämpligt) är stämplat på varje stav för enkel inspektion efter installationen

Molekylär bindning till nickelförseglad höghållfast stålkärna

SPECIFIKATIONER

Material: Kopparbunden stål

Draghållfasthet: 552 MPa Min

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Längd (L)	Pläteringstjocklek
613840			3/8"	9 mm	1.2m	254µm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Längd (L)	Pläteringstjocklek
613850			3/8"	9 mm	1.5m	254µm
613860			3/8"	9 mm	1.8m	254µm
613870			3/8"	9 mm	2.1m	254µm
613880			3/8"	9 mm	2.4m	254µm
611300	611300	0632292	1/2"	12.8 mm	3m	254µm
611303			1/2"	12.8 mm	3m	330µm
611330			1/2"	12.8 mm	0.9m	254µm
6113330			1/2"	12.8 mm	1m	254µm
611340			1/2"	12.8 mm	1.2m	254µm
611350			1/2"	12.8 mm	1.5m	254µm
611353			1/2"	12.8 mm	1.5m	330µm
611360			1/2"	12.8 mm	1.8m	254µm
611370			1/2"	12.8 mm	2.1m	254µm
611380			1/2"	12.8 mm	2.4m	254µm
615800			5/8"	14.2 mm	3m	254µm
615803			5/8"	14.2 mm	3m	330µm
615812			5/8"	14.2 mm	3.7m	254µm
615815			5/8"	14.2 mm	4.6m	254µm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Längd (L)	Pläteringstjocklek
615830			5/8"	14.2 mm	0.9m	254µm
6158330			5/8"	14.2 mm	1m	254µm
615840			5/8"	14.2 mm	1.2m	254µm
615843			5/8"	14.2 mm	1.2m	330µm
615850			5/8"	14.2 mm	1.5m	254µm
615853			5/8"	14.2 mm	1.5m	330µm
615860			5/8"	14.2 mm	1.8m	254µm
615863			5/8"	14.2 mm	1.8m	330µm
6158660			5/8"	14.2 mm	2m	254µm
615870			5/8"	14.2 mm	2.1m	254µm
615880	615880		5/8"	14.2 mm	2.4m	254µm
615883			5/8"	14.2 mm	2.4m	330µm
613400	613400		3/4"	17.3 mm	3m	254µm
613403			3/4"	17.3 mm	3m	330µm
613412			3/4"	17.3 mm	3.7m	254µm
613415			3/4"	17.3 mm	4.6m	254µm
613440			3/4"	17.3 mm	1.2m	254µm
613450			3/4"	17.3 mm	1.5m	254µm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Längd (L)	Pläteringstjocklek
613460			3/4"	17.3 mm	1.8m	254µm
613470			3/4"	17.3 mm	2.1m	254µm
613480	613480		3/4"	17.3 mm	2.4m	254µm
613483			3/4"	17.3 mm	2.4m	330µm
614400			1"	23.2 mm	3m	254µm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Enhetsvikt	UPC-etikett	Uppfyller	Certifieringar
613840			0.57 kg	Nej		
613850			0.73 kg	Nej		
613860			0.9 kg	Nej		
613870			1.08 kg	Nej		
613880			1.23 kg	Nej		
611300	611300	0632292	3.11 kg	Nej	ANSI®/NEMA® GR1	CSA, cUL, UL, CSA-US
611303			3.35 kg	Nej	ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
611330			0.98 kg	Nej		
6113330			1 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
611340			1.26 kg	Nej		
611350			1.57 kg	Nej		

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Enhetsvikt	UPC-etikett	Uppfyller	Certifieringar
611353			1.67 kg	Nej		
611360			2.01 kg	Nej		
611370			2.11 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
611380			2.51 kg	Nej	ANSI®/NEMA® GR1	UL
615800			3.85 kg	Nej	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA, CSA-US, RUS, UL, cUL
615803			3.83 kg	Nej	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
615812			4.54 kg	Nej	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615815			5.78 kg	Nej	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
615830			1.13 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
6158330			1.24 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
615840			1.54 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
615843			1.54 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
615850			1.92 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
615853			2.04 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
615860			2.3 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
615863			2.45 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Enhetsvikt	UPC-etikett	Uppfyller	Certifieringar
6158660			2.48 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
615870			2.6 kg	Nej		
615880	615880		3.07 kg	Nej	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
615883			3.08 kg	Nej	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, RUS
613400	613400		5.72 kg	Nej	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, RUS, UL, CSA, cUL
613403			5.63 kg	Nej	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613412			6.77 kg	Nej	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
613415			8.39 kg	Nej	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL, cUL
613440			2.55 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
613450			2.81 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
613460			3.4 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
613470			3.83 kg	Nej	IEC® EN 62561-2	
613480	613480		4.56 kg	Nej	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	RUS, UL

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Enhetsvikt	UPC-etikett	Uppfyller	Certifieringar
613483			4.54 kg	Nej	IEC® EN 62561-2, ANSI®/NEMA® GR1	UL
614400			10 kg	Nej	ANSI®/NEMA® GR1	UL, CSA-US, cUL, CSA


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För stavar som ska listas hos UL® 467 måste de vara minst 8" (2,44 m) långa.

IEC® EN 62561-2 ersätter EN 50164-2.

Ytterligare längder finns tillgängliga.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE