

ESE fjärrtest för luftterminaler



nVent ERICO tidiga streamer-utsläpp (ESE) fjärrtestsystem för luftterminaler ger fullständig autonom övervakning av ditt ESE-system. Denna sats innehåller både nVent ERICO ESE terminal för fjärrtestare och nVent ERICO ESE fjärrtestare för luftterminal, som snabbt och enkelt kan monteras på plats för hand. Det helt autonoma övervakningssystemet för luftterminaler för tidiga streamerutsläpp (ESEAT) kräver inga ytterligare dyra system för maskinvara, programvara, övervakning eller gränssnitt. Spara tid och pengar genom att undvika att hyra utrustning som krävs för att testa ESE-systemet manuellt. nVent ERICO ESE fjärrtest för luftterminaler har tre LED-lampor som varnar dig om ditt ESEAT, testare eller kompletta system blir obrukbart när som helst under dagen. För att underlätta övervakning är LED-lamporna färgkodade för att indikera vilken del av systemet som behöver bytas ut. Fjärrfunktionen i nVent ERICO ESE fjärrtest för luftterminaler gör det möjligt för användare att snabbt se till att deras blixtskyddssystem är fullt fungerande och att deras anläggning alltid är skyddad.

DESIGN

Möjliggör oavbruten, daglig övervakning av ESE-systemstatus

Helt autonom

Kräver ingen ytterligare programvara och inga ytterligare tillbehör

Färgade LED-lampor indikerar delspecifika felfunktioner för att möjliggöra snabbt och enkelt byte

Enkel installation och snabb starttid

Sol driven för hållbarhet (inga batterier behövs)

Överlägsen korrosionsbeständighet, även i miljöer med hög salthalt

Lämplig för användning med flera olika nedledarsystem, inklusive band- och trådleddare samt isolerade nedledare som nVent ERICO ISO nV och nVent ERICO Ericore-ledare

LED-lampor syns upp till 100 meter bort

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Material	Uppfyller	Kapslingsklass	Impulsström (Iimp)	Statusindikerin g	Arbetstemperatur
---------------	----------	-----------	----------------	--------------------	-------------------	------------------

SI60I316RT-KIT	Rostfritt stål, 316L (EN 1.4404)	NF C17- 102:2011, NP 4426:2013, UNE 21186:2011, NF EN 62561-6 clause 6.6.4	IP 68	100kA 10/350 µs	Lysdiod	-20 to 60 °C
----------------	--	---	-------	--------------------	---------	--------------

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE