

Värmekrympisolering, rak



DESIGN

Värmekrymprör för isolering av anslutningar

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Material	Färg	Ledarstorlek, UL	Krympförhållande	Utökad diameter	Återanvänd diameter
A130AE	Polyolefin	Svart	0,35–0,94 tum	4:01	33.27 mm Min	8 mm Max


Table 2/2

Katalognummer	Längd (L)	Diameter (Ø)	Dielektrisk styrka	Temperatur
A130AE	1219.2mm	38.1 mm	430	-18 to 90 °C

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Återhämtad diameter refererar till den slutliga inre diametern på röret efter att röret har krympts helt, eller återhämtats, genom försiktig tillförsel av värme. Ett maximalt värde är specificerat för att säkerställa att röret kommer att sluta om snävt runt det föremål som ska täckas.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE