

Tätningssats för inspektionshölje



DESIGN

Hindrar att grundvatten tränger in i och runt inspektionshöljet

Impregneringen görs genom att en övre del av den kopparbundna jordstaven innesluts i ett plaströr med tätningar på båda sidor om gjutningen

Flänsen har två plattor som sänker trycket som kan uppstå av kapilläreffekten av vatten på utsidan av tätnings- och inspektionshöljet

Flänsarna är avsedda att förebygga att vattentrycket "poppar" upp inspektionsgropen ur betongen

Levereras som en sats, inklusive ett PVC-rör på 3,9 fot (1,2 meter), för justering efter användningsplatsens förhållanden

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Längd (L)	Bredd (W)	Djup (D)	A
WGRS200	158922	Termoplast	248mm	248 mm	1400mm	210 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Diameter (Ø)	Vattentryck	Arbetsbelastning (F)	Enhetsvikt
WGRS200	158922	350 mm	550 kPa Max	6000N	4.3 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Endast för användning med 5/8" jordstavar.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE