


LAN överspänningsskydd



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Räfflat hölje i metall som ger både miljömässig och elektrisk skärmning

Skydd för upp till CAT6 och kraft via Ethernet (PoE) i samma produkt


Enkel installation i båda riktningarna

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	LANRJ45C6P
Nominell systemspänning (Un)	48 VDC
Max. kontinuerlig driftspänning (Uc)	50 VDC 72 VDC
Spänningsskyddsvärde (VPR), L-L	150V
Spänningsskyddsvärde (VPR), L-PE	550V
Nominell urladdningsström (in), L-L	150kA 8/20 µs
C2 total nominell urladdningsström (in), L-PE	10kA 8/20 µs
Max. urladdningsström (Imax), L-PE	10kA 8/20 µs
Impulsström (Iimp)	1kA 10/350 µs

Katalognummer	LANRJ45C6P
Nominell belastningsström (IL)	1A
Frekvens	250 MHz Max
Montage	35 mm, tophat, DIN-skena
Temperatur	-40 to 80 °C
Anslutningstyp	RJ45
Skåpmaterial	Zinklegering
Kapslingsklass	IP20
Djup (D)	45.5mm
Höjd (H)	75 mm
Bredd (W)	19 mm
Uppfyller	IEC® 61643-21

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE