

Lastcellsskydd



DESIGN

Sex ledare och skärmning fungerar med fyra eller sexledarsystem

Lämplig för kompression eller töjningsceller

Låg serieimpedans, lastceller behöver inte återkalibreras

Uppfyller NEMA®-12 (IP-55), lämplig för utomhusbruk


Bidrar till skydd mot exciterande överspänning och hindrar lastcellsskador

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	LCP01A
Artikelnummer	701610
Max. urladdningsström (Imax), skydd mot jord	10kA 8/20 µs
Max. urladdningsström (Imax), signal till skydd	0.3kA 8/20 µs
Spänningsskyddsnivå (upp), skydd mot jord	90V
Spänningsskyddsnivå (upp), signal till skydd	30V
Spänningsskyddsnivå (upp), signal till signal	15V
Slingresistans	0.3 Ω
Teknik	KiselAvalanche-diod (SAD)
Material	Akrylnitrilbutadienstyren
Kapslingens klassning	NEMA® 12 (IP55)
Djup (D)	110mm
Höjd (H)	56 mm

Katalognummer	LCP01A
Bredd (W)	75 mm
Enhetens vikt	0.25 kg
Temperatur	-40 to 80 °C

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE