

Oisolerad tvinnad ledare för blixtskydd



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Erbjuder en väg till jord för blixströmmar

SPECIFIKATIONER

Certifieringsdetaljer: UL® 96

Table 1/2

Katalognummer	Material	UL-ledarklass	Typ av förare	Antal ledningar	Kabeldiameter	Diameter
LPA102500	Aluminium	Klass I.	Slät väv	28	1.63mm	13.46 mm
LPA100500	Aluminium	Klass I.	Slät väv	25	1.63mm	12.7 mm
LPC126R250	Koppar	Klass II.	Ropelay	28	1.63mm	11.94 mm

Table 2/2

Katalognummer	Längd	Tvärsnitt	Enhetens vikt	Certifieringar
---------------	-------	-----------	---------------	----------------

LPA102500	152.4m	58.31mm ²	0.05 kg	
LPA100500	152.4m	49.98mm ²	0.05 kg	cUL
LPC126R250	76.2m	58.31mm ²	0.17 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Unit weight is per foot (0,3048 m).

Kundanpassade längder finns tillgängliga för en tilläggskostnad.

Motsvarande ledarstorlek	
Delnummer	Ledarstorlek
LPC134xxx	2/0
LPC136xxx	3/0
LPC137xxx	4/0

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE