

Klämma för potentialutjämning



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Hög strömtoptkapacitet ger lång livslängd

Vattenskyddad kapsling är lämpligt för direkt nedsänkning

PEC100 är ATEX-godkänd och lämpad för användning i potentiellt explosiv atmosfär

SPECIFIKATIONER


Katalognummer	PEC100
Artikelnummer	702900
E-nummer	5270350
Gnistspänning vid 100 V/s.	350 V
Max. urladdningsström (I _{max})	100kA 8/20 µs
Teknik	Gasurladdningsrör (GDT)
Isolationsresistans	10 GΩ
Kapacitans	15 pF Max
Spänningsskyddsnivå (upp)	800 V vid 1000 V/µs

Katalognummer	PEC100
Impulsström (Iimp)	25kA 10/350 µs
Avledningslängd	450mm
Blystorlek	16 mm ²
Kapslingens klassning	IP 66 IP 67
Temperatur	-30 to 70 °C
Diameter 1 (Ø1)	28 mm
Diameter 2 (Ø2)	16.3 mm
Längd (L)	953mm
Enhetens vikt	0.5 kg
Överensstämmer med.	IEC® 61643-1 klass i, klass II. IEC® 62561-3

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Överslagsspänningen med tolerans på +/- 20 %.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE