

PVT1 ersättningsmodul



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ersättningsmodul för PVT1 fotovoltaiskt överspänningsskydd

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Max. kontinuerlig driftspänning (Ucpv)	Nominell urladdningsström (tum), IEC	Total urladdningsström (total)	Spänningsskyddsnivå (upp)	Svarstid	Märkström för kortslutning (Iscr)
PVT1750M	750V	20kA 8/20 μ s	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1750SM	750V	20kA 8/20 μ s	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1500M	550V	20kA 8/20 μ s	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA
PVT1500SM	550V	20kA 8/20 μ s	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA

Table 2/2

Katalognummer	Max. kontinuerlig driftspänning (Vpdc)	Spänningsskydd (VPR)	Nominell urladdningsström (tum), UL	Kortslutningsström (SCCR)
PVT1750M	750 V DC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1750SM	750 V DC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1500M	550 V DC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA
PVT1500SM	550 V DC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE