

Universal Transient Barrier, modem/telefon



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Universalbarriärskydd ger skydd av lågspänningskretsar och omvandlare

Separat enhet med plugg och bas medger snabbt utbyte av modul


Flerstegsskydd och bra överspänningsskydd bidrar till att lägsta möjliga resterande överslagsspänningar når känslig utrustning

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	UTBTA
Artikelnummer	702850
Maximal kontinuerlig driftspänning (UC)	280 V.
Nominell belastningsström (IL)	160mA
Frekvens	15 MHz
Slingresistans	1 Ω
Max urladdningsström (I _{max}), per läge	0.5kA 8/20 μs
Teknik	Gasurladdningsrör (GDT) PTC

Katalognummer	UTBTA
Spänningsskyddsnivå (upp), L-L	480 V vid 3 Ka
Anslutning, flertrådig	1 - 4 mm ²
Montering	35 mm topphatt din-skena
Temperatur	-20 to 65 °C
Kapslingsmaterial	UL® 94V-0 termoplast
Kapslingens klassning	IP 20 NEMA®-1
Djup (D)	68mm
Höjd (H)	90 mm
Bredd (W)	18 mm
Enhetens vikt	0.1 kg
Certifieringsdetaljer	UL® 497A.
Överensstämmer med.	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Kategori A, Kategori B, Kategori C.
Utbytesmodul	UTBTM

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE