

Neutral bar för TD-fördelningsblock



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Halogenfri

Uppfyller RoHS

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover


Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	NB-125A	NB-160A
Artikelnummer	563841	563201
Max. strömstyrka, IEC	125A	160A
Kortfristig resistansström (Icw) 1s.	4.5kA	6.2kA
Kortslutningsström (IPK)	30kA	35kA

Katalognummer	NB-125A	NB-160A
Antal anslutningar på ledningssidan	3	4
Line Side kompakt tvinnad trådstorlek	10–25 mm ²	10–35 mm ²
Kabelstorlek på ledningssidan - hylsa	6 - 16 mm ²	10 - 25 mm ²
Antal anslutningar på lastsidan	9	10
Lastsidan kompakt tvinnad trådstorlek	2,5–6 mm ²	2,5–16 mm ²
Kabelstorlek på lastsidan - hylsa	1,5–6 mm ²	1,5–16 mm ²
Djup (D)	37.4mm	41.4mm
Höjd (H)	34.3 mm	34.3 mm
Bredd (W)	142 mm	170 mm
Enhetens vikt	0.17 kg	0.2 kg
För användning med.	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
Brandklass	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Överensstämmer med.	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte