


# Kabelgenomföring integrerad dragavlastning | Väggmonterade skåp, CAG



Kabelflänsen i två komponenter kan monteras på ett brett utbud av skåp. Den håller kabeln på plats och eliminerar eventuella externa påfrestningar.

## DESIGN

Beskrivning: Två-komponents kabelgenomföring med membrantätning och integrerad dragavlastning. Verktygslöst "klick-in" montage från insida kapsling. Monteras lämpligen i 0.7 - 3 mm materialtjocklek. Självjusterand mot materialtjocklek. Dess kompakta design, gör att den endast bygger 5,7 mm på utsidan av kapslingen. Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning tills dess kabel eller rör punkterat membranet. IP67: kabeldim. 7-11 mm/7-13 mm. IP 65: kabeldim. 4-11 mm / 4-13 mm.

Material: TPE och polyamid 66. Halogenfri.

Temperaturlåghet: -20°C till +125°C.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 67,65.


Leveransförpackning: 50 st.

SPECIFIKATIONER

Färg: Ljusgrå  
Material: Plast  
Färgkod: RAL 7035  
Yta: Jämn

| Table 1/1     |          |          |           |          |           |              |
|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Katalognummer | E-nummer | Höjd (H) | Bredd (W) | Djup (D) | Höjd (H)  | Diameter (Ø) |
| CAG20         | 2502413  | 19.5mm   | 30.7mm    | 30.7mm   | 17 – 20mm | 34 – 37mm    |
| CAG25         | 2502414  | 19.7mm   | 35.7mm    | 35.7mm   | 17 – 20mm | 39 – 42mm    |

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:  
CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE