


CrossBoard-adapter smal, WOCB



CrossBoard-adapter med säkringshållare 16 A. Enkel montering av mät- och monteringsreläer.

BRANSCHSTANDARDER

UL

IEC

DESIGN

Beskrivning: Trepolig adapter, 16 A. En fast monteringsskena, med säkringshållare 10 × 38/klass CC. Med kablar 2.5 mm².

Nominell spänning: 690 V.

Nominell ström: 16 A.

Effektförlust vid 80% last: 2.6 W.

Dimensions: 22.5 × 160 × 85 mm.

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: IEC, UL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Färg
36009	22.5mm	160mm	85mm	Plast	Jämn matt	Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE