


CrossBoard-monteringsplattform, WOCB



Anslutnings- och monteringsplattform för alla CrossBoard-komponenter.

BRANSCHSTANDARDER

UL

IEC

DESIGN

Beskrivning: Trepoligt modulärt kraftfördelningssystem, med beröringssäkert skydd. Monteringsplattform för alla CrossBoard-komponenter.

Nominell spänning: 690 V.

Nominell ström: 125 A.

Effektförlust vid 80% last: 3.4 W (11225), 6 W (11405).

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: IEC, UL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Skåpmaterial	Produktfamilj	Material	Yta
11225	160mm	225mm	Plast	IEC, generella tillbehör	Plast	Jämn matt
11405	160mm	405mm	Plast	IEC, generella tillbehör	Plast	Jämn matt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE