

Rostfria glasdörrar, DNGS



Elektriska komponenter kan visas när den genomskinliga dörren i rostfritt stål är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.

DESIGN

Beskrivning: Standarddörr i rostfritt med säkerhetsglas som ger god insyn. Lås DIN 3 mm och montageram. Kan användas med hela låsprogrammet. Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNMKS.

Material: Ram: 2 mm AISI 304 rostfritt stålplåt, AISI 316L (på förfrågan). Visningsområde: 4 mm klart säkerhetsglas.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Kapslingsklass: Överensstämmer med IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.

Erforderliga tillbehör: Använd gångjärnssatsen DNMKS om du inte ska byta standarddörren.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Slutför: Borstad
Material: Rostfritt stål 304

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Fönsterstorlek	Kapslingsmaterial
DNGS1408	2502736	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Mjukt stål
DNGS1606	2502737	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Mjukt stål
DNGS1608	2502738	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Mjukt stål
DNGS1610	2502739	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Mjukt stål
DNGS1806	2502740	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Mjukt stål
DNGS1808	2502741	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Mjukt stål
DNGS1810	2502742	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Mjukt stål
DNGS2006	2502743	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Mjukt stål
DNGS2008	2502744	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Mjukt stål
DNGS2010	2502745	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Mjukt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE