

# Varistar 主机托管机柜, RAL 9003

## Data Solutions



带 2、3 或 4 个分隔单元的主机托管机柜，RAL 9003，用于容纳服务器，同时将隔间接入与布线分开。

### 认证



### 功能

带隔间的主机托管机柜可容纳服务器等

灵活的布线，可从上方、下方、左侧或右侧接入线缆（数据线和电源线可分开走线）

多点门锁

网门

防护等级 IP 20

颜色 RAL 9003

### 技术参数

产品类型： 机架

框架材料： 钢

Table 1/3

| 物料号       | 机架高度 | 高度     | 覆层材料 | 框架颜色 | 宽度    | 框架颜色代码   |
|-----------|------|--------|------|------|-------|----------|
| 12130-202 | 40U  | 2000mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-203 | 39U  | 2000mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-204 | 40U  | 2000mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-205 | 40U  | 2000mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-206 | 39U  | 2000mm | 钢    | 暗灰色  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-207 | 40U  | 2000mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-208 | 44U  | 2200mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-209 | 45U  | 2200mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-210 | 44U  | 2200mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-211 | 44U  | 2200mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-212 | 45U  | 2200mm | 钢    | 暗灰色  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-213 | 44U  | 2200mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-214 | 40U  | 2000mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-215 | 39U  | 2000mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-216 | 40U  | 2000mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-217 | 40U  | 2000mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |

| 物料号       | 机架高度 | 高度     | 覆层材料 | 框架颜色 | 宽度    | 框架颜色代码   |
|-----------|------|--------|------|------|-------|----------|
| 12130-218 | 39U  | 2000mm | 钢    | 暗灰色  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-219 | 40U  | 2000mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-220 | 44U  | 2200mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-221 | 45U  | 2200mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-222 | 44U  | 2200mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-223 | 44U  | 2200mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-224 | 45U  | 2200mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-225 | 44U  | 2200mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-257 | 45U  | 2450mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-258 | 48U  | 2450mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-259 | 48U  | 2450mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-260 | 45U  | 2450mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-261 | 48U  | 2450mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-262 | 48U  | 2450mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-269 | 45U  | 2450mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-270 | 48U  | 2450mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |
| 12130-271 | 48U  | 2450mm | 钢    | 信号白  | 600mm | RAL 7021 |

| 物料号       | 机架高度 | 高度     | 覆层材料 | 框架颜色 | 宽度    | 框架颜色代码   |
|-----------|------|--------|------|------|-------|----------|
| 12130-272 | 45U  | 2450mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-273 | 48U  | 2450mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |
| 12130-274 | 48U  | 2450mm | 钢    | 信号白  | 800mm | RAL 7021 |

| Table 2/3 |      |          |        |      |      |      |
|-----------|------|----------|--------|------|------|------|
| 物料号       | 覆层颜色 | 覆层颜色代码   | 深度     | 包装数量 | 隔间数量 | 完成   |
| 12130-202 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 2    | 粉末涂层 |
| 12130-203 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 3    | 粉末涂层 |
| 12130-204 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 4    | 粉末涂层 |
| 12130-205 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 2    | 粉末涂层 |
| 12130-206 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 3    | 粉末涂层 |
| 12130-207 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 4    | 粉末涂层 |
| 12130-208 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 2    | 粉末涂层 |
| 12130-209 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 3    | 粉末涂层 |
| 12130-210 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 4    | 粉末涂层 |
| 12130-211 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 2    | 粉末涂层 |
| 12130-212 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 3    | 粉末涂层 |
| 12130-213 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 4    | 粉末涂层 |

| 物料号       | 覆层颜色 | 覆层颜色代码   | 深度     | 包装数量 | 隔间数量 | 完成   |
|-----------|------|----------|--------|------|------|------|
| 12130-214 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 2    | 粉末涂层 |
| 12130-215 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 3    | 粉末涂层 |
| 12130-216 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 4    | 粉末涂层 |
| 12130-217 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 2    | 粉末涂层 |
| 12130-218 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 3    | 粉末涂层 |
| 12130-219 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 4    | 粉末涂层 |
| 12130-220 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 2    | 粉末涂层 |
| 12130-221 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 3    | 粉末涂层 |
| 12130-222 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 4    | 粉末涂层 |
| 12130-223 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 2    | 粉末涂层 |
| 12130-224 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 3    | 粉末涂层 |
| 12130-225 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 4    | 粉末涂层 |
| 12130-257 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 2    | 粉末涂层 |
| 12130-258 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 3    | 粉末涂层 |
| 12130-259 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 4    | 粉末涂层 |
| 12130-260 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 2    | 粉末涂层 |
| 12130-261 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 3    | 粉末涂层 |

| 物料号       | 覆层颜色 | 覆层颜色代码   | 深度     | 包装数量 | 隔间数量 | 完成   |
|-----------|------|----------|--------|------|------|------|
| 12130-262 | 信号白  | RAL 9003 | 1000mm | 1    | 4    | 粉末涂层 |
| 12130-269 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 2    | 粉末涂层 |
| 12130-270 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 3    | 粉末涂层 |
| 12130-271 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 4    | 粉末涂层 |
| 12130-272 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 2    | 粉末涂层 |
| 12130-273 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 3    | 粉末涂层 |
| 12130-274 | 信号白  | RAL 9003 | 1200mm | 1    | 4    | 粉末涂层 |

| Table 3/3 |    |       |
|-----------|----|-------|
| 物料号       | 材料 | 静态负载  |
| 12130-202 | 钢  | 800kg |
| 12130-203 | 钢  | 800kg |
| 12130-204 | 钢  | 800kg |
| 12130-205 | 钢  | 800kg |
| 12130-206 | 钢  | 800kg |
| 12130-207 | 钢  | 800kg |
| 12130-208 | 钢  | 800kg |
| 12130-209 | 钢  | 800kg |

| 物料号       | 材料 | 静态负载  |
|-----------|----|-------|
| 12130-210 | 钢  | 800kg |
| 12130-211 | 钢  | 800kg |
| 12130-212 | 钢  | 800kg |
| 12130-213 | 钢  | 800kg |
| 12130-214 | 钢  | 800kg |
| 12130-215 | 钢  | 800kg |
| 12130-216 | 钢  | 800kg |
| 12130-217 | 钢  | 800kg |
| 12130-218 | 钢  | 800kg |
| 12130-219 | 钢  | 800kg |
| 12130-220 | 钢  | 800kg |
| 12130-221 | 钢  | 800kg |
| 12130-222 | 钢  | 800kg |
| 12130-223 | 钢  | 800kg |
| 12130-224 | 钢  | 800kg |
| 12130-225 | 钢  | 800kg |
| 12130-257 | 钢  | 800kg |

| 物料号       | 材料 | 静态负载  |
|-----------|----|-------|
| 12130-258 | 钢  | 800kg |
| 12130-259 | 钢  | 800kg |
| 12130-260 | 钢  | 800kg |
| 12130-261 | 钢  | 800kg |
| 12130-262 | 钢  | 800kg |
| 12130-269 | 钢  | 800kg |
| 12130-270 | 钢  | 800kg |
| 12130-271 | 钢  | 800kg |
| 12130-272 | 钢  | 800kg |
| 12130-273 | 钢  | 800kg |
| 12130-274 | 钢  | 800kg |

## 其他产品详情

---

侧面板必须单独订购。要选择合适的电缆面板，请参阅附件。

## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**