

Vertikalmonterad luftkonditionering för utomhusbruk, E-NOX



Denna vertikala kylaggregat för utomhusbruk, E-NOX, med skyddsklass IP55 - NEMA TYP 4 (4X rostfritt stålram), finns i många olika storlekar för olika kylbehov utomhus. Det innebär att rätt kylösning enkelt kan väljas. Kylaggregatet är enkelt att installera och finns även i rostfritt stål för tuffa miljöer.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Avancerad MicroPort: Låter användare konfigurera om den interna fläkten ska förbli aktiv eller inaktiveras när microport öppnas.

ECO-läge: Integrerad som standard i hela sortimentet för att optimera energieffektiviteten och minska strömförbrukningen.

Omvandling av temperaturenhet (C/F): Växla sömlöst mellan Celsius och Fahrenheit genom att ändra en enda parameter.

Förebyggande underhåll: Ett smart självlärande system övervakar prestanda och meddelar användare när underhåll krävs, vilket minimerar stilleståndstiden.

Service-läge: Möjliggör en snabb diagnostisk kontroll för att verifiera att enheten fungerar som den ska.

Hantering av vattenkondensering: Alla modeller är utrustade med ett externt kondensatavtappningssystem, från 1000 W och uppåt. Detta energifria system eliminerar kondensat utan att kräva extern dränering eller strömförsörjning.

Integrerade tätningslister: Fabriksinstallerade tätningslister säkerställer en perfekt passform mellan luftkonditioneringen och elskåpet, vilket ger ett högt IP-skydd och förenklar installationen.

Magnetiskt filtermonteringssystem: Förenklar filterbytet samtidigt som E-NEXT-seriens eleganta, moderna design bevaras.

Digital termostat (TX-i40): Erbjuder full kontroll och flexibilitet med ett intuitivt gränssnitt och avancerade anslutningsalternativ, i NOX-serien termostat är försedd med 3 meter kabel med en din bar metallstöd som ska fixeras i höljet, så displayen kommer att skyddas mot vatten och damm.

Kondensorns ytbeläggning : ytbeläggningen förhindrar kondensorn att gå sönder på grund av hård miljö.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Kylkapacitet, L35L35	Kylkapacitet, L35L50	Nominell spänning	Antal faser	Frekvens	Material
NOX12B0E1U000 00	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX12B0E1U000 09	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX12C0E1U000 00	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX12C0E1U000 09	1250W	930W	115V	1Ph	60 HzHz	Rostfritt stål
NOX30B0E1U000 00	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX30B0E1U000 09	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX06B0E1U000 00	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX06B0E1U000 09	720W	555W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX06C0E1U000 00	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX06C0E1U000 09	720W	555W	115V	1Ph	60 HzHz	Rostfritt stål
NOX08B0E1U000 00	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX08B0E1U000 09	880W	705W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX08C0E1U000 00	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Galvaniserat stål

Katalognummer	Kylkapacitet, L35L35	Kylkapacitet, L35L50	Nominell spänning	Antal faser	Frekvens	Material
NOX08C0E1U000 09	880W	705W	115V	1Ph	60 HzHz	Rostfritt stål
NOX10B0E1U000 00	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX10B0E1U000 09	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX10C0E1U000 00	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX10C0E1U000 09	1000W	760W	115V	1Ph	60 HzHz	Rostfritt stål
NOX16B0E1U000 00	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX16B0E1U000 09	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX16C0E1U000 00	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX16C0E1U000 09	1600W	1100W	115V	1Ph	60 HzHz	Rostfritt stål
NOX20B0E1U000 00	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX20B0E1U000 09	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX20C0E1U000 00	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX20C0E1U000 09	2000W	1500W	115V	1Ph	60 HzHz	Rostfritt stål
NOX40B0E1U000 00	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål

Katalognummer	Kylkapacitet, L35L35	Kylkapacitet, L35L50	Nominell spänning	Antal faser	Frekvens	Material
NOX40B0E1U000 09	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX06K0E1C000 00	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX06K0E1C000 09	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX08K0E1C000 00	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX08K0E1C000 09	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX20H0E1U00 000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX20H0E1U00 009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX10K0E1U000 00	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX10K0E1U000 09	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX12K0E1C000 00	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX12K0E1C000 09	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX16K0E1U000 00	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX16K0E1U000 09	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
NOX30H0E1U00 000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål

Katalognummer	Kylkapacitet, L35L35	Kylkapacitet, L35L50	Nominell spänning	Antal faser	Frekvens	Material
NOX30H0E1U00 009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
EMOA0MMEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Galvaniserat stål
NOX40H0E1U00 000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX40H0E1U00 009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
EMO80NME9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Rostfritt stål
EMO80NMEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 HzHz	Galvaniserat stål
EMOA0NME9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Rostfritt stål
EMOA0NMEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX60H0E1U00 000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Galvaniserat stål
NOX60H0E1U00 009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 HzHz	Rostfritt stål
EMO60MME9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Rostfritt stål
EMO60MMEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 HzHz	Galvaniserat stål
EMO60NME9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Rostfritt stål
EMO60NMEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 HzHz	Galvaniserat stål
EMO80MME9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Rostfritt stål
EMO80MMEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 HzHz	Galvaniserat stål
EMOA0MME9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 HzHz	Rostfritt stål

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Integrerad Modbus RTU (RS485) finns tillgänglig för alla enheter utrustade med TX-i40-termostaten, vilket möjliggör sömlös integrering i industriella kommunikationsnät.

Advanced Sequencing tillåter två enheter att arbeta i koordinerad sekvens för lastbalansering och redundans, vilket förlänger systemets livslängd.

Tillval med modulerade fläktar för tyst drift i bostäder eller i bullerkänsliga kommersiella miljöer.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE