


LAN Surge Protector

Power Utilities



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Rugged, metallic enclosure provides both environmental and electrical shielding

Up to CAT6 and POE (Power Over Ethernet) protection in one product

Simple, bi-directional installation

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	LANRJ45C6P
Nominell systemspänning (UN)	48 V DC
Maximal kontinuerlig driftspänning (UC)	50 V DC
Spänningsskydd (VPR), L-L.	150 V
Spänningsskydd (VPR), L-PE	550 V
Nominell urladdningsström (tum), L-L	150 A 8/20 µs
Impulsström (Iimp)	1 kA 10/350 µs

Katalognummer	LANRJ45C6P
Nominell belastningsström (IL)	1 A
Frekvens	250 MHz Max
Temperatur	-40 to 80 °C
Kapslingens klassning	IP 20
Höjd (H)	75 mm
Bredd (W)	19 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE