

铸接线片



认证



功能

提供用于主调整接线的触点区域

技术参数

Table 1/2						
物料号	导体尺寸, UL	材料	完成	孔尺寸 (HS)	接触面积	深度 (D)
LPA55112	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级	铝	裸露	14.29 mm	19 cm ² Min	39.69mm
LPA55114	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级	铝	裸露	7.94 mm	19 cm ² Min	39.69mm
LPA55138	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级	铝	裸露	11.11 mm	19 cm ² Min	39.69mm


物料号	导体尺寸, UL	材料	完成	孔尺寸 (HS)	接触面积	深度 (D)
LPC55112	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级	黄铜	裸露	14.29 mm	19 cm ² Min	39.69mm
LPC55114	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级	黄铜	裸露	7.94 mm	19 cm ² Min	39.69mm
LPC55138	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级	黄铜	裸露	11.11 mm	19 cm ² Min	39.69mm
LPC551L12	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级	黄铜	镀锡	14.29 mm	19 cm ² Min	39.69mm
LPC551L38	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), 次级	黄铜	镀锡	11.11 mm	19 cm ² Min	39.69mm

Table 2/2

物料号	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量	认证
LPA55112	25.4 mm	98.42 mm	0.09 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA55114	25.4 mm	98.42 mm	0.09 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA55138	25.4 mm	98.42 mm	0.09 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC55112	25.4 mm	98.42 mm	0.24 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC55114	25.4 mm	98.42 mm	0.24 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

物料号	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量	认证
LPC55138	25.4 mm	98.42 mm	0.24 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC551L12	25.4 mm	98.42 mm	0.24 kg	
LPC551L38	25.4 mm	98.42 mm	0.24 kg	

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE