

QTVR självbegränsande värmekabel



nVent RAYCHEM QTVR självbegränsande värmekablar är lämpliga för frostskydd av stora rör och kärl med hög värmeförlust och för varmhållning utan behov av ångrensning upp till 110 °C. Yttermantel av fluorplast (-CT) för hög kemisk resistens mot aggressiva organiska och korrosiva ämnen.

FUNKTIONER

Förenklad design för användning i Ex-områden: ovillkorlig T4-klassificering

Snabb installation: anpassas i längd på plats, kan överlappas flera gånger, metermärkt, användarvänliga anslutningar

Driftsäker: ingen överhettning, jämnare rörtemperaturer, energibesparande teknik

Pålitlig med lång livslängd: 10 year product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Max Maintain or Continuous Exposure Temperature, Power On/Off:	110 °C
Max Intermittent Exposure Temperature, Power On/Off:	110 °C
Matningsspänning:	200 – 277 V
Typ av jordning:	Fläta
Yttermantels material:	Fluorpolymer
Områdes-klassificering:	Non-Hazardous; Hazardous

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Nominal Power Output @ 10°C, 230V
040615-000	15QTVR2-CT	8936420	51 W/m
391991-000	10QTVR2-CT	8936410	38 W/m
988967-000	20QTVR2-CT	8936430	64 W/m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT