

铜包钢导体



功能

个别绞合导线具有带覆铜层的钢芯

具有 30% 或 40% 的传导率

技术参数

Table 1/2

物料号	材料	导体类型	绝缘	导体尺寸	电线数量	绝缘厚度
30CCSIN16	Copper, Polyvinylchloride, 钢	30% 导电率铜包钢	是	16 mm ² 绞合线	7	1 mm
30CCSIN25	Copper, Polyvinylchloride, 钢	30% 导电率铜包钢	是	25 mm ² 绞合线	7	1.1 mm
30CCSIN35	Copper, Polyvinylchloride, 钢	30% 导电率铜包钢	是	35 mm ² 绞合线	7	1.2 mm
30CCSIN50	Copper, Polyvinylchloride, 钢	30% 导电率铜包钢	是	50 mm ² 绞合线	19	1.3 mm
30CCSIN70	Copper, Polyvinylchloride, 钢	30% 导电率铜包钢	是	70 mm ² 绞合线	19	1.3 mm

物料号	材料	导体类型	绝缘	导体尺寸	电线数量	绝缘厚度
30CCSIN95	Copper, Polyvinylchloride, 钢	30% 导电率铜包钢	是	95 mm ² 绞合线	19	1.4 mm
30CCS16	Copper, 钢	30% 导电率铜包钢	否	16 mm ² 绞合线	7	
30CCS50	Copper, 钢	30% 导电率铜包钢	否	50 mm ² 绞合线	19	
40CCS16	Copper, 钢	40% 导电率铜包钢	否	16 mm ² 绞合线	7	
40CCS50	Copper, 钢	40% 导电率铜包钢	否	50 mm ² 绞合线	19	
30CCS150	Copper, 钢	30% 导电率铜包钢	否	150 mm ² 绞合线	37	
30CCS240	Copper, 钢	30% 导电率铜包钢	否	240 mm ² 绞合线	61	
30CCS25	Copper, 钢	30% 导电率铜包钢	否	25 mm ² 绞合线	7	
30CCS70	Copper, 钢	30% 导电率铜包钢	否	70 mm ² 绞合线	19	
40CCS150	Copper, 钢	40% 导电率铜包钢	否	150 mm ² 绞合线	37	
40CCS240	Copper, 钢	40% 导电率铜包钢	否	240 mm ² 绞合线	61	
40CCS25	Copper, 钢	40% 导电率铜包钢	否	25 mm ² 绞合线	7	
40CCS70	Copper, 钢	40% 导电率铜包钢	否	70 mm ² 绞合线	19	
30CCS185	Copper, 钢	30% 导电率铜包钢	否	185 mm ² 绞合线	37	
30CCS300	Copper, 钢	30% 导电率铜包钢	否	300 mm ² 绞合线	61	
30CCS35	Copper, 钢	30% 导电率铜包钢	否	35 mm ² 绞合线	7	


物料号	材料	导体类型	绝缘	导体尺寸	电线数量	绝缘厚度
30CCS95	Copper, 钢	30% 导电率铜包钢	否	95 mm ² 绞合线	19	
40CCS185	Copper, 钢	40% 导电率铜包钢	否	185 mm ² 绞合线	37	
40CCS300	Copper, 钢	40% 导电率铜包钢	否	300 mm ² 绞合线	61	
40CCS35	Copper, 钢	40% 导电率铜包钢	否	35 mm ² 绞合线	7	
40CCS95	Copper, 钢	40% 导电率铜包钢	否	95 mm ² 绞合线	19	
30CCS120	Copper, 钢	30% 导电率铜包钢	否	120 mm ² 绞合线	19	
40CCS120	Copper, 钢	40% 导电率铜包钢	否	120 mm ² 绞合线	19	

Table 2/2			
物料号	电线直径	电缆直径范围	电缆长度
30CCSIN16	1.7mm	5.1 mm	100m
30CCSIN25	2.14mm	6.4 mm	100m
30CCSIN35	2.52mm	7.6 mm	100m
30CCSIN50	1.78mm	9.1 mm	100m
30CCSIN70	2.14mm	10.7 mm	100m
30CCSIN95	2.52mm	12.6 mm	100m
30CCS16	1.7mm	5.1 mm	2000m
30CCS50	1.78mm	9.1 mm	500m

物料号	电线直径	电缆直径范围	电缆长度
40CCS16	1.7mm	5.1 mm	1000m
40CCS50	1.78mm	9.1 mm	1000m
30CCS150	2.25mm	15.9 mm	200m
30CCS240	2.25mm	21 mm	100m
30CCS25	2.14mm	6.4 mm	1000m
30CCS70	2.14mm	10.7 mm	500m
40CCS150	2.25mm	15.9 mm	1000m
40CCS240	2.25mm	21 mm	1000m
40CCS25	2.14mm	6.4 mm	1000m
40CCS70	2.14mm	10.7 mm	1000m
30CCS185	2.52mm	17.7 mm	200m
30CCS300	2.52mm	24.1 mm	100m
30CCS35	2.52mm	7.6 mm	1000m
30CCS95	2.52mm	12.6 mm	300m
40CCS185	2.52mm	17.7 mm	1000m
40CCS300	2.52mm	24.1 mm	1000m
40CCS35	2.52mm	7.6 mm	1000m

物料号	电线直径	电缆直径范围	电缆长度
40CCS95	2.52mm	12.6 mm	1000m
30CCS120	2.8mm	14.2 mm	200m
40CCS120	2.8mm	14.2 mm	1000m

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE