

ISONV 绝缘导体



ISONV

绝缘引下线是一种专用防雷引下线，工作期间可能会受到高达 200 千安脉冲电流的影响。ISONV

经过专门的设计和测试，可以控制分隔距离和电弧产生。半导体外层用于尽可能减小雷电条件下的电压陡度。

功能

通过相同分隔距离提供接地绝缘路径，防止设备遭受雷击闪络

以单独订购的端接套件端接的电场

技术参数

冲击电流 (Iimp): 200kA 10/350 μ s

符合: IEC® TS 62561-8

Table 1/1

物料号	材料	等效分隔距离	横截面积	直径	安装温度	工作温度
ISONV50	Copper, 聚乙烯	50cm	35mm ²	22 mm	-20 to 50 °C	-40 to 90 °C
ISONV70	Copper, 聚乙烯	70cm	35mm ²	24 mm	-20 to 50 °C	-40 to 90 °C

其他产品详情

提供 1m 增量，最大 1,000m。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE