

接线片至轨道



nVent ERICO Cadweld 铁路设施应用使用 nVent ERICO Cadweld Plus F80 和 nVent ERICO Cadweld F80 焊药合金。nVent ERICO Cadweld

放热焊接旨在提供不松动不腐蚀的永久性分子焊接,从而使不同材料可以彼此进行连接。此类连接设计用于在导体和/或安装的使用寿命期间执行。nVent ERICO Cadweld

连接的载流容量等于或大于导体的载流容量,可承受重复故障电流并且不会在运行期间发生故障。一旦完成,安装人员可以通过目测检查新连接来明确保证质量。

冬



功能

形成永久性低电阻连接

提供分子焊接

nVent ERICO Cadweld 放热焊接的额定电流与导体额定电流相同

便携安装设备, 无需外部电源

安装人员只需接受简单的培训后即可进行 nVent ERICO Cadweld 放热焊接

可目测检查焊接处

技术参数

Table 1/1				
物料号	模具系列	接线片/母排尺寸	轨道类型	
PB72QVJH84C	QV	1/2" x 2"	84 lb 复合线	

物料号	模具系列	接线片/母排尺寸	轨道类型
PBXL72QVJH150BS	QV	1/2" x 2"	150 lb Bethlehem
PB80QVJHVM	QV	1/2" x 2"	150 lb 倒置式 Bethlehem
PB80QVJHV	QV	1/2" x 2"	150 lb 倒置式 Bethlehem
PB72XLQVJH84CS	QV	1/2" x 2"	84 lb 复合线

其他产品详情

对于诸如计算机房、隧道或其他通风不畅区域的应用,请指定无烟 nVent ERICO Cadweld Exolon 模具。订购时,向标准模具部件号添加 XL 前缀(例如,将 PB10GR162G 更改为 XLPB10GR162G)。同样,还可通过 XL 前缀指定 nVent ERICO Cadweld Exolon 焊药(例如,将 PB90 更改为 XLPB90)。

XXXX-XX-XX-L-M-W		
XXXX	定价关键	
XX	模具系列	
XX	接线片/母线尺寸	
XX	轨道类型	
L*	分体坩埚	坩埚部分在模具上分体,并带有水平开口,以便于清洁
M*	仅模具	
W*	耐磨板	减少模具在电缆入口点处的机械磨损

* 如果没有则为空



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221

,按1转客户服务

,按2转技术支持

欧洲

荷兰:

+31 800-0200135

法国:

+33 800 901 793

欧洲

德国:

800 1890272

其他国家/地区:

+31 13 5835404

亚太地区

上海:

+86 21 2412 1618/19

悉尼:

+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY HOFFMAN ILSCO SCHROFF **TRACHTE ERICO**