

MOV/GDT/SAD 测试仪



nVent ERICO

测试仪设计用于快速测试浪涌保护装置组件的完整性。标准金属氧化物变阻器、气体避雷器和雪崩二极管不能向用户提供保护能力完整性的可视指示，因此需要外部测试方法。如果不进行某种形式的测试，将无法预测这些故障何时发生。随着接近使用周期的终点，MOV 在耐受度方面发生了变化。nVent ERICO

测试产品专门用于识别这些情况，使操作员能够对使用周期接近结束的设备进行补救性更换。它们可以测试两个组件以及替换模块，如 TDS 或 DSD。

认证



功能

金属氧化物变阻器、气体放电管和雪崩二极管的测量

能够显示多达 50 个测量值

可调节的测试设置

可充电电池

技术参数

Table 1/2


物料号	测试电压	GDT 电压斜坡	MOV/SAD 测试电流	外壳防护等级	温度	深度 (D)
MGATESTER1	1500 Max	100, 1000	0.1kA, 0.5kA, 1kA	IP 20	-10 to 50 °C	82mm

Table 2/2

物料号	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量
-----	--------	--------	------

MGATESTER1	205 mm	220 mm	0.95 kg
------------	--------	--------	---------

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE