

带接地线的预制栅极跳线组件



功能

适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况

跳线导体处于绝缘状态

已包含不锈钢硬件

在左侧或右侧均可用

技术参数

完成： 镀锡

Table 1/2

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A239FD2S241V 1LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	2"	60.5mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A239HB2S242C Q1RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	4"	114.3mm	1 1/4"	42.2mm
A239DC2S242C 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	2"	60.5mm	1 1/2"	48.3mm
A239EC2S242C 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A239EC2S242C 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242C 2LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242C 2RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A239HC2S182C 5LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S182C 5RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242C 10L	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242C 10R	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242C 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242C 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A239EB2S242Q 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	2 1/2"	73.2mm	1 1/4"	42.2mm
A239EC2S182Q 6LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A239EC2S242G 8LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A239EC2S242Q 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A239EC2S242Q 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S122G 24R	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A239FC2S242G 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242G 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242G 5LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242G 5RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242Q 10L	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242Q 2LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A239FC2S242Q 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242Q 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239FC2S242Q 8LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A239GC2S242Q 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A239GC2S242Q 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S182 Q6LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A239HC2S242G 30L	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242G 30R	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242G 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242G 5LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242G 5RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239HC2S242 Q2LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A239HC2S242 Q2RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A239FD2S242G 4LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	3"	88.9mm	2"	60.5mm
A239FD2S242G 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	3"	88.9mm	2"	60.5mm
A239HD2S242 Q2LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	4"	114.3mm	2"	60.5mm
A239HD2S242 Q2RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	4"	114.3mm	2"	60.5mm
A239HD2S242 Q5LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	左侧	4"	114.3mm	2"	60.5mm

物料号	材料	方向	固定门标称直径	固定门实际直径 (Ø1)	后框架标称直径	后框架实际直径 (Ø2)
A239HD2S242 Q5RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	4"	114.3mm	2"	60.5mm
A239KD2S242Q 4RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), 不锈钢 304 (EN 1.4301)	右侧	6"	114.3mm	2"	60.5mm

Table 2/2				
物料号	跳线导体尺寸	跳线长度	接地导线尺寸	接地导线长度
A239FD2S241V1LH	4/0 绞合线	609.6mm	#2 绞合线	305mm
A239HB2S242Q1RH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	305mm
A239DC2S242C4LH	4/0 绞合线	609.6mm	1/0 绞合线	1219mm
A239EC2S242C4LH	4/0 绞合线	609.6mm	1/0 绞合线	1219mm
A239EC2S242C4RH	4/0 绞合线	609.6mm	1/0 绞合线	1219mm
A239FC2S242C2LH	4/0 绞合线	609.6mm	1/0 绞合线	610mm
A239FC2S242C2RH	4/0 绞合线	609.6mm	1/0 绞合线	610mm
A239HC2S182C5LH	4/0 绞合线	457.2mm	1/0 绞合线	1524mm
A239HC2S182C5RH	4/0 绞合线	457.2mm	1/0 绞合线	1524mm
A239HC2S242C10L	4/0 绞合线	609.6mm	1/0 绞合线	3048mm

物料号	跳线导体尺寸	跳线长度	接地导线尺寸	接地导线长度
A239HC2S242C10R	4/0 绞合线	609.6mm	1/0 绞合线	3048mm
A239HC2S242C4LH	4/0 绞合线	609.6mm	1/0 绞合线	1219mm
A239HC2S242C4RH	4/0 绞合线	609.6mm	1/0 绞合线	1219mm
A239EB2S242Q4RH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	1219mm
A239EC2S182Q6LH	4/0 绞合线	457.2mm	4/0 绞合线	1829mm
A239EC2S242G8LH	4/0 绞合线	609.6mm	2/0 绞合线	2438mm
A239EC2S242Q4LH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	1219mm
A239EC2S242Q4RH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	1219mm
A239FC2S122G24R	4/0 绞合线	304.8mm	2/0 绞合线	7315mm
A239FC2S242G4LH	4/0 绞合线	609.6mm	2/0 绞合线	1219mm
A239FC2S242G4RH	4/0 绞合线	609.6mm	2/0 绞合线	1219mm
A239FC2S242G5LH	4/0 绞合线	609.6mm	2/0 绞合线	1524mm
A239FC2S242G5RH	4/0 绞合线	609.6mm	2/0 绞合线	1524mm
A239FC2S242Q10L	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	3048mm
A239FC2S242Q2LH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	610mm
A239FC2S242Q4LH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	1219mm
A239FC2S242Q4RH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	1219mm

物料号	跳线导体尺寸	跳线长度	接地导线尺寸	接地导线长度
A239FC2S242Q8LH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	2438mm
A239GC2S242Q4LH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	1219mm
A239GC2S242Q4RH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	1219mm
A239HC2S182Q6LH	4/0 绞合线	457.2mm	4/0 绞合线	1829mm
A239HC2S242G30L	4/0 绞合线	609.6mm	2/0 绞合线	9144mm
A239HC2S242G30R	4/0 绞合线	609.6mm	2/0 绞合线	9144mm
A239HC2S242G4LH	4/0 绞合线	609.6mm	2/0 绞合线	1219mm
A239HC2S242G5LH	4/0 绞合线	609.6mm	2/0 绞合线	1524mm
A239HC2S242G5RH	4/0 绞合线	609.6mm	2/0 绞合线	1524mm
A239HC2S242Q2LH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	610mm
A239HC2S242Q2RH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	610mm
A239FD2S242G4LH	4/0 绞合线	609.6mm	2/0 绞合线	1219mm
A239FD2S242G4RH	4/0 绞合线	609.6mm	2/0 绞合线	1219mm
A239HD2S242Q2LH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	610mm
A239HD2S242Q2RH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	610mm
A239HD2S242Q5LH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	1524mm
A239HD2S242Q5RH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	1524mm

物料号	跳线导体尺寸	跳线长度	接地导线尺寸	接地导线长度
A239KD2S242Q4RH	4/0 绞合线	609.6mm	4/0 绞合线	1219mm


其他产品详情

“固定门”是指栅栏自身上的管道，而“柱框架”是指摆动门上的柱。

图中显示了左侧方向。

A239-EB-2S-24-2Q-4-RH		
A239	系列	
EB	夹钳代码	EB = 2 1/2" 大门,1 1/4" 立柱 EC = 2 1/2" 大门,1 1/2" 立柱 FB = 3" 大门,1 1/4" 立柱 FC = 3" 大门,1 1/2" 立柱 GB = 3 1/2" 大门,1 1/4" 立柱 GC = 3 1/2" 大门,1 1/2" 立柱 HB = 4" 大门,1 1/4" 立柱 HC = 4" 大门,1 1/2" 立柱
2S	4/0 AWG 柔性跳线名称	
24	跳线长度（英寸）	
2Q	接地线电缆代码 (AWG)	2C = 1/0 绞合导线 2G = 2/0 绞合导线 2Q = 4/0 绞合导线 9F = 铜包钢 #9, 19-绞合导线
4	接地线长度（英尺）	
RH	接地线端	LH = 左侧 RH = 右侧

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE