

浪涌分流器，15 kA 三模



认证



功能

15 kA 8/20 μ s 每模式浪涌额定值

三种保护模式：L-N、L-PE 及 N-PE

指示标志和无电压触点提供远程状态监控


技术参数

物料号	DSD1301BR150	DSD1301BR275
订货号	702710	702720
标称系统电压 (Un)	110 - 120 V	220 - 240 V
最大连续工作电压 (Uc)	150 VAC 200 VDC	275 VAC 350 VDC
标称放电电流 (In)，每个模式	8kA 8/20 μ s	8kA 8/20 μ s
最大放电电流 (Imax)，每个模式	15kA 8/20 μ s	15kA 8/20 μ s

物料号	DSD1301BR150	DSD1301BR275
在 In 时的电压保护级别 (Up), L-N	1200V	1500V
在 In 时的电压保护级别 (Up), L/N-PE	600V	800V
分配系统	TN-C TN-C-S TN-S	TN-C TN-C-S TN-S
频率	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz
保护模式	L-N N-PE L-PE	L-N N-PE L-PE
短路额定电流 (SCCR)	25kA	25kA
技术	带热断路装置的 MOV	带热断路装置的 MOV
连接, PE 实心	35 mm ² Max	35 mm ² Max
连接, PE 绞合	25 mm ² Max	25 mm ² Max
连接, 实心	6 mm ² Max	6 mm ² Max
连接, 绞合	4 mm ² Max	4 mm ² Max
安装	35 mm 顶帽 DIN 导轨	35 mm 顶帽 DIN 导轨
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性
外壳防护等级	IP 20 NEMA®-1	IP 20 NEMA®-1
状态指示	机械标志	机械标志
端子扭矩	2 N • m Max	2 N • m Max
接地端子扭矩	3.5 N • m Max	3.5 N • m Max
远程触点	是	是
温度	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
模块宽度	1 M	1 M
深度 (D)	68mm	68mm
高度 (H)	90 mm	90 mm
宽度 (W)	18 mm	18 mm
单位重量	0.12 kg	0.12 kg

物料号	DSD1301BR150	DSD1301BR275
符合	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B IEC® 61643-1 II 类	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B IEC® 61643-1 II 类

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE