

液压柔性/非柔性母线工作中心，230 V



认证



功能

用于切割、折弯和冲孔铜制母线或 nVent ERIFLEX Flexibar 的移动工作台

包括液压冲头、液压母线切割刀、带可编程角度控制器的液压折弯机、带脚踏控制器的液压泵、经校准的量规和止动装置以及两个卸料装置

大型不锈钢工作台面，带可折叠的延长件，可支撑大型铜制母线或 nVent ERIFLEX Flexibar

内置存储柜，带可锁的门和四个用于存放附件的抽屉

采用四向换向阀，可快速切换工具，无需断开和重新连接工具

包括额外的液压软管和 6 米（19.69 英寸）电源线，以便连接其他液压工具

废料储存箱位于工作表面下方

铲车式轨道、锁定定向轮和内置手柄可方便地实现移动

通过带断路器的电气面板控制器提供保护功能


技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	高度 (H)	长度 (L)	宽度 (W)	A	电源电压
HYDR-WC-230V	545650	1465 mm	1465mm	770 mm	1380 mm	230

Table 2/2

物料号	订货号	单位重量
HYDR-WC-230V	545650	356 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE