


MultipacPRO 19" Chassis, Steel, AlZn, Plain Top and Base

电力公用事业



这款 19"

箱既可沿水平方向安装板卡，也可安装非标准组件，例如安装在机箱安装板上的变压器或其他重负载附件。此版本为钣金机箱，敷铝锌板，带平面顶盖和底座。

认证



功能

前面板: 钢制（敷铝锌板），含铝挤压件

前面板和后面板均可拆卸，便于加工

IP 20, in accordance with IEC 60529

扁平包装，节省空间

EMC 屏蔽：约 20dB(A)/2GHz，不带屏蔽材料。>40dB(A)/1GHz，在前面板和机箱主体之间添加额外的不锈钢垫片

内部和外部尺寸符合：IEC 60297-3-101

EMC 屏蔽：Approx. 20dB(A) at 2 GHz without shielding material. >40dB(A) at 1 GHz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body

技术参数

Table 1/2						
物料号	机架高度	深度	可用宽度	安装	符合	EMC 屏蔽
20860-120	1 U	220 mm	447 mm	机架	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	无 (支持升级)
20860-121	1 U	280 mm	447 mm	机架	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	无 (支持升级)
20860-122	1 U	340 mm	447 mm	机架	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	无 (支持升级)
20860-126	2 U	280 mm	447 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)
20860-127	2 U	340 mm	447 mm	机架	IEC 60297-3-100	无 (支持升级)

Table 2/2			
物料号	产品系列	产品类型	类型
20860-120	MultipacPRO	插箱/机箱	实心导线
20860-121	MultipacPRO	插箱/机箱	实心导线
20860-122	MultipacPRO	插箱/机箱	实心导线
20860-126	MultipacPRO	插箱/机箱	实心导线
20860-127	MultipacPRO	插箱/机箱	实心导线

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

- 请单独订购前把手。
- 无法使用伸缩滑轨。
- 可应要求提供其他钢制前面板（pizza box）的版本。

无法使用标准化内部安装套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE