

通用瞬变抑制器，双对

电力公用事业



认证



功能

紧凑型设计的通用瞬态屏障提供低压电路和传感器保护

单独的插头和底座设计允许更换热插拔模块

多级保护和良好过电压保护功能有助于确保最低剩余浪涌电压到达敏感设备

共模和差模保护功能可防止两种可能的浪涌情况

Surge rating to 20 kA 8/20 μ s is ideal for exposed wiring


Allows for protection of 25 analog signals or 50 digital signals per linear foot (0,3 m) of DIN rail space

技术参数

物料号	UTB30DP
商品号	702888

物料号	UTB30DP
公称系统电压 (Un)	10 - 21 VAC 15 - 30 VDC
最大持续操作电压 (Uc)	23 VAC 33 VDC
额定负载电流 (IL)	800 mA
频率	2 MHz
回路电阻	0.6 Ω
Max Discharge Current (Imax), L+L-PE	20 kA 8/20 μs
保护模式	普通 差分
技术	气体放电管 (GDT) 金属氧化物变阻器 (MOV) 硅雪崩二极管 (SAD)
Voltage Protection Level (Up), L-L	44 V @ 3 kA
Connection, Stranded	1 – 4 mm ²
温度	-20 to 65 °C
外壳防护等级	IP 20 NEMA®-1
高度 (H)	90 mm
宽度 (W)	12 mm
单位重量	0.090 kg
认证详情	UL® 97B
更换模块	UTB30DPM

图表



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE