

# Varistar CP Cabinet Frame, Seismic

## 电力公用事业

焊接式钢机箱专门用于保护地震活动区域的设备，符合 Bellcore Zore 4 要求。

### 功能

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: 喷粉涂层

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded seismic frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 250 kg to IEC 61587 - 2

### 技术参数

Table 1/3

| 物料号       | 机架高度 | 高度      | 宽度     | 深度     | 耐冲击和振动性     | 颜色  |
|-----------|------|---------|--------|--------|-------------|-----|
| 20630-358 | 33 U | 1600 mm | 600 mm | 600 mm | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-359 | 33 U | 1600 mm | 600 mm | 600 mm | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-360 | 33 U | 1600 mm | 800 mm | 600 mm | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-361 | 33 U | 1600 mm | 800 mm | 800 mm | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-362 | 38 U | 1800 mm | 600 mm | 600 mm | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-363 | 38 U | 1800 mm | 600 mm | 800 mm | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-364 | 38 U | 1800 mm | 800 mm | 600 mm | 5 g (force) | 暗灰色 |

| 物料号       | 机架高度 | 高度      | 宽度     | 深度      | 耐冲击和振动性     | 颜色  |
|-----------|------|---------|--------|---------|-------------|-----|
| 20630-365 | 38 U | 1800 mm | 800 mm | 800 mm  | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-366 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | 600 mm  | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-367 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | 800 mm  | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-368 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | 1000 mm | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-369 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | 1200 mm | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-370 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | 600 mm  | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-371 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | 800 mm  | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-372 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | 1000 mm | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-373 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | 1200 mm | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-374 | 47 U | 2200 mm | 600 mm | 600 mm  | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-375 | 47 U | 2200 mm | 600 mm | 800 mm  | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-376 | 47 U | 2200 mm | 800 mm | 600 mm  | 5 g (force) | 暗灰色 |
| 20630-377 | 47 U | 2200 mm | 800 mm | 800 mm  | 5 g (force) | 暗灰色 |

| Table 2/3 |          |                             |      |    |      |          |
|-----------|----------|-----------------------------|------|----|------|----------|
| 物料号       | 色号       | 符合                          | 框架材料 | 材料 | 产品类型 | 静态负载     |
| 20630-358 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-359 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |

| 物料号       | 色号       | 符合                          | 框架材料 | 材料 | 产品类型 | 静态负载     |
|-----------|----------|-----------------------------|------|----|------|----------|
| 20630-360 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-361 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-362 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-363 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    |    | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-364 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-365 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-366 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-367 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-368 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-369 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-370 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-371 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-372 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-373 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-374 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-375 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |
| 20630-376 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |

| 物料号       | 色号       | 符合                          | 框架材料 | 材料 | 产品类型 | 静态负载     |
|-----------|----------|-----------------------------|------|----|------|----------|
| 20630-377 | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | 钢    | 钢  | 框架   | 1600 kgf |

| Table 3/3 |    |             |
|-----------|----|-------------|
| 物料号       | 类型 | 搭配使用        |
| 20630-358 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-359 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-360 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-361 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-362 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-363 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-364 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-365 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-366 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-367 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-368 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-369 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-370 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-371 | 抗震 | Varistar CP |

| 物料号       | 类型 | 搭配使用        |
|-----------|----|-------------|
| 20630-372 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-373 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-374 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-375 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-376 | 抗震 | Varistar CP |
| 20630-377 | 抗震 | Varistar CP |

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购附件和组件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE