

CTV 自调控伴热线



nVent RAYCHEM CTV 自调控伴热线可为温度高达 65°C、无蒸汽清洁要求的管道/容器提供防冻保护和工艺维温。它们可承受 85°C 的间歇暴露，并且获得批准用于危险区域。聚烯烃外护套 (-CR) 适用于温和的无机溶液。含氟聚合物外护套 (-CT) 对侵蚀性有机物和腐蚀性物质具有较高的耐化学腐蚀性。

功能

适合危险区域使用的简化设计：无条件 T6 类

快速安装：定长剪切，允许多层重叠，以米为单位标记，易于使用的连接套件

操作安全高效：不会过热，管道温度均匀，节能技术

技术参数

Max Maintain or Continuous Exposure Temperature, Power On/Off:	65 °C
Max Intermittent Exposure Temperature, Power On/Off:	85 °C
接地类型:	编织层
区域分类:	Non-Hazardous; Hazardous

Table 1/1

物料号	项目名称	外护套材料	Nominal Power Output @ 10°C, 230V
3000-8001	5CTV2-CT	含氟聚合物	16 W/m
3000-8002	5CTV2-CR	改性聚烯烃	16 W/m
3000-8003	8CTV2-CT	含氟聚合物	25 W/m

物料号	项目名称	外护套材料	Nominal Power Output @ 10°C, 230V
3000-8004	8CTV2-CR	改性聚烯烃	25 W/m
3000-8005	10CTV2-CT	含氟聚合物	29 W/m
3000-8006	10CTV2-CR	改性聚烯烃	29 W/m

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---