

RackChiller Rear Door 控制单元，被动式

Data Solutions



控制单元进一步改善被动 RackChiller Rear Door。它与 4 内置空气温度传感器和电动冷却器阀连接 23130-607。这使冷却器能够根据冷却（供应）空气温度设定点控制冷却空气流量。它同时可以提供高级远程监控功能和各种设置功能。

认证



功能

基于冷却（供应）空气温度设定值进行冷却剂流量控制。水控制套件提供更多控制功能 21130-608

利用参数化 PID 环路对设定点进行精确的流量控制

通过内置 Web 服务器或 BMS 协议 (Modbus TCP) 进行远程监控, SNMP v2c)

可选外部显示屏和键盘 21130-599

语言：英语, 德语, 法语

电源：90 - 260 VAC

技术参数

Table 1/1

物料号

颜色

23130-594

暗灰色

其他产品详情

要实现无故障运行，建议使用水流接头套件和可选附件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE