


RatiopacPRO AIR 19" 机箱, Retrofittable Shielding With Handles



nVent SCHROFF RatiopacPRO 仪器箱可为 19"

和单个电子组件提供电子保护。这种灵活、可靠的仪器箱可轻松从桌面式转换为 19"

机架安装仪器箱，包含四种不同的选项。此版本的机箱配有高级散热功能和前把手，更易于搬运机箱。

认证



功能

仪器箱，适合单独装配 19 寸标准组件或特殊内部安装组件，例如，安装板

可加装 EMC 屏蔽组件

此版本带前把手，无可见螺钉

机箱有 2 个 1/2 U 间隙，位于机笼下方和上方，用作通风风道

适用 160 mm, 220 mm, 280 mm, 和 340 mm 板卡深度（取决于机箱深度）

对称设计，前后侧结构相同

符合 DIN EN 62368-1

技术参数

产品类型: 仪器箱

类型: 用于安装单个电子器件的仪器箱

EMC 屏蔽: 无（可改装）

Table 1/3

物料号	机架高度	深度	包装数量	可用高度	可用宽度	前部框架结构
24571-971	6U	435.5mm	1	245.7mm	326mm	把手, 水平横梁
24571-978	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-981	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-982	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-983	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-984	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-846	3U	255.5mm	1	112.3mm	148mm	把手, 水平横梁
24571-849	3U	315.5mm	1	112.3mm	148mm	把手, 水平横梁
24571-858	3U	255.5mm	1	112.3mm	219mm	把手, 水平横梁
24571-861	3U	315.5mm	1	112.3mm	219mm	把手, 水平横梁
24571-862	3U	375.5mm	1	112.3mm	219mm	把手, 水平横梁
24571-863	3U	435.5mm	1	112.3mm	219mm	把手, 水平横梁
24571-873	3U	315.5mm	1	112.3mm	326mm	把手, 水平横梁
24571-874	3U	375.5mm	1	112.3mm	326mm	把手, 水平横梁
24571-875	3U	435.5mm	1	112.3mm	326mm	把手, 水平横梁
24571-882	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	把手, 水平横梁

物料号	机架高度	深度	包装数量	可用高度	可用宽度	前部框架结构
24571-885	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-886	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-887	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-888	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-894	4U	255.5mm	1	156.8mm	148mm	把手, 水平横梁
24571-897	4U	315.5mm	1	156.8mm	148mm	把手, 水平横梁
24571-906	4U	255.5mm	1	156.8mm	219mm	把手, 水平横梁
24571-909	4U	315.5mm	1	156.8mm	219mm	把手, 水平横梁
24571-910	4U	375.5mm	1	156.8mm	219mm	把手, 水平横梁
24571-911	4U	435.5mm	1	156.8mm	219mm	把手, 水平横梁
24571-921	4U	315.5mm	1	156.8mm	326mm	把手, 水平横梁
24571-922	4U	375.5mm	1	156.8mm	326mm	把手, 水平横梁
24571-923	4U	435.5mm	1	156.8mm	326mm	把手, 水平横梁
24571-930	4U	255.5mm	1	156.8mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-933	4U	315.5mm	1	156.8mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-934	4U	375.5mm	1	156.8mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-935	4U	435.5mm	1	156.8mm	432mm	把手, 水平横梁

物料号	机架高度	深度	包装数量	可用高度	可用宽度	前部框架结构
24571-936	4U	495.5mm	1	156.8mm	432mm	把手, 水平横梁
24571-942	6U	255.5mm	1	245.7mm	148mm	把手, 水平横梁
24571-945	6U	315.5mm	1	245.7mm	148mm	把手, 水平横梁
24571-954	6U	255.5mm	1	245.7mm	219mm	把手, 水平横梁
24571-957	6U	315.5mm	1	245.7mm	219mm	把手, 水平横梁
24571-958	6U	375.5mm	1	245.7mm	219mm	把手, 水平横梁
24571-959	6U	435.5mm	1	245.7mm	219mm	把手, 水平横梁
24571-969	6U	315.5mm	1	245.7mm	326mm	把手, 水平横梁
24571-970	6U	375.5mm	1	245.7mm	326mm	把手, 水平横梁

Table 2/3						
物料号	制冷选项	符合	完成	高度	材料	防护等级
24571-971	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24571-978	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20

物料号	制冷选项	符合	完成	高度	材料	防护等级
24571-981	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24571-982	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24571-983	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24571-984	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24571-846	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24571-849	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20

物料号	制冷选项	符合	完成	高度	材料	防护等级
24571-858	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24571-861	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24571-862	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24571-863	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24571-873	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24571-874	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20

物料号	制冷选项	符合	完成	高度	材料	防护等级
24571-875	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24571-882	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24571-885	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24571-886	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24571-887	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20
24571-888	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	177mm	铝	IP20

物料号	制冷选项	符合	完成	高度	材料	防护等级
24571-894	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20
24571-897	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20
24571-906	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20
24571-909	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20
24571-910	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20
24571-911	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20

物料号	制冷选项	符合	完成	高度	材料	防护等级
24571-921	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20
24571-922	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20
24571-923	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20
24571-930	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20
24571-933	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20
24571-934	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20

物料号	制冷选项	符合	完成	高度	材料	防护等级
24571-935	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20
24571-936	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	221.5mm	铝	IP20
24571-942	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24571-945	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24571-954	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24571-957	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20

物料号	制冷选项	符合	完成	高度	材料	防护等级
24571-958	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24571-959	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24571-969	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20
24571-970	是	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	钝化, 粉末涂层	310.35mm	铝	IP20

Table 3/3				
物料号	机架宽度	静态负载	宽度	快速发货
24571-971	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-978	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-981	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-982	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-983	84HP	25kg	448.9mm	No

物料号	机架宽度	静态负载	宽度	快速发货
24571-984	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-846	28HP	25kg	164.4mm	No
24571-849	28HP	25kg	164.4mm	No
24571-858	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-861	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-862	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-863	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-873	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-874	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-875	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-882	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-885	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-886	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-887	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-888	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-894	28HP	25kg	164.4mm	No
24571-897	28HP	25kg	164.4mm	No

物料号	机架宽度	静态负载	宽度	快速发货
24571-906	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-909	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-910	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-911	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-921	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-922	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-923	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-930	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-933	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-934	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-935	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-936	84HP	25kg	448.9mm	No
24571-942	28HP	25kg	164.4mm	No
24571-945	28HP	25kg	164.4mm	No
24571-954	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-957	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-958	42HP	25kg	235.5mm	No

物料号	机架宽度	静态负载	宽度	快速发货
24571-959	42HP	25kg	235.5mm	No
24571-969	63HP	25kg	342.4mm	No
24571-970	63HP	25kg	342.4mm	No

其他产品详情

- 可定制（特殊颜色或尺寸）。
- 定制解决方案（支持顶盖、底板或侧面板开孔）。
- 提供装配服务，一件起售。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE