

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design



功能

Enlogic 基础配电装置可为机柜以及开放框架机架和壁挂式机箱提供电源

输入电压 400 VAC, 3 相

C13 和 C19 插座

1RU 铝制型材

可调节的免工具安装

技术参数

Table 1/6						
物料号	产品系列	类型	产品类型	插座类型	插座数量	颜色
EB0403	Enlogic	基本型 PDU	插排	(36) C13, (6) C19	42	黑色
EB0450	Enlogic	基本型 PDU	插排	(21) C13/C19	42	黑色
EB0401	Enlogic	基本型 PDU	插排	(6) C19	6	黑色
EB0402	Enlogic	基本型 PDU	插排	(24) C13, (6) C19	30	黑色
EB0811	Enlogic	基本型 PDU	插排	(30) C13, (12) C19	42	黑色

物料号	产品系列	类型	产品类型	插座类型	插座数量	颜色
EB0850	Enlogic	基本型 PDU	插排	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C 21	48	黑色
EB0807	Enlogic	基本型 PDU	插排	(6) C19	6	黑色
EB0808	Enlogic	基本型 PDU	插排	(12) C13, (12) C19	24	黑色
EB0809	Enlogic	基本型 PDU	插排	(18) C13, (6) C19	24	黑色
EB0812	Enlogic	基本型 PDU	插排	(36) C13, (12) C19	48	黑色

Table 2/6

物料号	断路器	开关插座	断路器数量	额定功率	输入电缆长度	输入电缆位置
EB0403	无断路器	否	0	11.0 kVA	3m	顶部供给
EB0450	无断路器	否	0	11.5 kVA 北美, 11.0 kVA 国际	1.8m	顶部供给
EB0401	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	0		3m	顶部供给
EB0402	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	0		3m	顶部供给
EB0811	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	6	22.0 kVA	3m	顶部供给
EB0850	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	6	17.3 kVA 北美, 22.1 kVA 国际	1.8m	顶部供给
EB0807	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	6		3m	顶部供给
EB0808	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	6		3m	顶部供给
EB0809	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	6		3m	顶部供给
EB0812	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	6		3m	顶部供给

Table 3/6

物料号	输入电压	相	中断额定值	标称电压	最大输入功率	包含通/断开
EB0403	380 – 415V	3 PH		415V	11.0 kVA	否
EB0450	380 – 415V	3 PH		415V	11.5 / 11.0 kVA	否
EB0401	400V	3 相星型	5kAIC		11.0 kVA	
EB0402	400V	3 相星型	5kAIC		11.0 kVA	
EB0811	380 – 415V	3 PH		415V	22.0 kVA	否
EB0850	380 – 415V	3 PH		415V	17.3 / 22.1 kVA	否
EB0807	400V	3 相星型	5kAIC		22.0 kVA	
EB0808	400V	3 相星型	5kAIC		22.0 kVA	
EB0809	400V	3 相星型	5kAIC		22.0 kVA	
EB0812	400V	3 相星型	5kAIC		22.0 kVA	

Table 4/6

物料号	电流 (降额电流)	输出电压	机架单元	插头类型	计量类型	可拆卸输入电缆
EB0403	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	无	否
EB0450	20 A (16 A) 北美, 16 A 国际	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	无	否
EB0401	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	无	否
EB0402	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	无	否
EB0811	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	无	否

物料号	电流 (降额电流)	输出电压	机架单元	插头类型	计量类型	可拆卸输入电缆
EB0850	30 A (24 A) 北美, 32 A 国际	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	无	否
EB0807	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	无	否
EB0808	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	无	否
EB0809	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	无	否
EB0812	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	无	否

Table 5/6

物料号	材料	完成	高度	宽度	深度	重量
EB0403	钢	粉末涂层	1490mm	52mm	53mm	6.11kg
EB0450	钢	粉末涂层	1490mm	56mm	55mm	9.5kg
EB0401						
EB0402						
EB0811	钢	粉末涂层	1750mm	55mm	53mm	9.02kg
EB0850	钢	粉末涂层	1780mm	56mm	55mm	10kg
EB0807						
EB0808						
EB0809						
EB0812						

Table 6/6

物料号	包装数量
EB0403	1
EB0450	1
EB0401	1
EB0402	1
EB0811	1
EB0850	1
EB0807	1
EB0808	1
EB0809	1
EB0812	1

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE