

插头接线，信号



功能

专为连接到轨腰的应用而设计

钉入从轨腰穿入、从钻孔同侧穿出的 3/8" (9.5 mm) 直径的孔中

建议安装方法要求接线比拼接板长 12" (304.8 mm)

技术参数

Table 1/2

物料号	材料	完成	导体尺寸	长度 (L)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
SBPAJ332	Cadmium Bronze, 碳钢	电镀锌, Bare	3/16" Bondstrand	812.8mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ333	Cadmium Bronze, 碳钢	电镀锌, Bare	3/16" Bondstrand	838.2mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ336	Cadmium Bronze, 碳钢	电镀锌, Bare	3/16" Bondstrand	914.4mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ345	Cadmium Bronze, 碳钢	电镀锌, Bare	3/16" Bondstrand	1143mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ346	Cadmium Bronze, 碳钢	电镀锌, Bare	3/16" Bondstrand	1168.4mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJ348	Cadmium Bronze, 碳钢	电镀锌, Bare	3/16" Bondstrand	1219.2mm	4.8 mm	10.5 mm

物料号	材料	完成	导体尺寸	长度 (L)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
SBPAJ396	Cadmium Bronze, 碳钢	电镀锌, Bare	3/16" Bondstrand	2438mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAJG156	不锈钢 302 (EN 1.4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel	电镀锌, Bare	1/4" Bondstrand	3962.4mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPAJG34	不锈钢 302 (EN 1.4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel	电镀锌, Bare	1/4" Bondstrand	863.6mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPAJG36	不锈钢 302 (EN 1.4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel	电镀锌, Bare	1/4" Bondstrand	914.4mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPAJG48	不锈钢 302 (EN 1.4324), Cadmium Bronze, Carbon Steel	电镀锌, Bare	1/4" Bondstrand	1219.2mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPAJ537	Cadmium Bronze, 碳钢	电镀锌, Bare	5/16" Bondstrand	939.8mm	7.9 mm	10.5 mm
SBPAJ548	Cadmium Bronze, 碳钢	电镀锌, Bare	5/16" Bondstrand	1219.2mm	7.9 mm	10.5 mm
SBPAJA30	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.330" 直径	762mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJA34	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.330" 直径	863.6mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJA36	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.330" 直径	914.4mm	8.4 mm	10.5 mm

物料号	材料	完成	导体尺寸	长度 (L)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
SBPAJA42	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.330" 直径	1066.8mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJA48	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.330" 直径	1219.2mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJA60	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.330" 直径	1524mm	8.4 mm	10.5 mm
SBPAJB120	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.334" 直径	3048mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB24	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.334" 直径	609.6mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB30	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.334" 直径	762mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB32	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.334" 直径	812.8mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB34	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.334" 直径	863.6mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB36	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.334" 直径	914.4mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB42	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.334" 直径	1066.8mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB44	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.334" 直径	1117.6mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB46	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.334" 直径	1168.4mm	8.5 mm	10.5 mm

物料号	材料	完成	导体尺寸	长度 (L)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
SBPAJB48	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.334" 直径	1219.2mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB60	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.334" 直径	1524mm	8.5 mm	10.5 mm
SBPAJB72	Copper, 钢, Carbon 钢	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	0.334" 直径	1828.8mm	8.5 mm	10.5 mm

Table 2/2	
物料号	深度 (D)
SBPAJ332	31 3/4mm
SBPAJ333	31 3/4mm
SBPAJ336	31 3/4mm
SBPAJ345	31 3/4mm
SBPAJ346	31 3/4mm
SBPAJ348	31 3/4mm
SBPAJ396	31 3/4mm
SBPAJG156	31 3/4mm
SBPAJG34	31 3/4mm
SBPAJG36	31 3/4mm
SBPAJG48	31 3/4mm


物料号	深度 (D)
SBPAJ537	31 3/4mm
SBPAJ548	31 3/4mm
SBPAJA30	31 3/4mm
SBPAJA34	31 3/4mm
SBPAJA36	31 3/4mm
SBPAJA42	31 3/4mm
SBPAJA48	31 3/4mm
SBPAJA60	31 3/4mm
SBPAJB120	31 3/4mm
SBPAJB24	31 3/4mm
SBPAJB30	31 3/4mm
SBPAJB32	31 3/4mm
SBPAJB34	31 3/4mm
SBPAJB36	31 3/4mm
SBPAJB42	31 3/4mm
SBPAJB44	31 3/4mm
SBPAJB46	31 3/4mm

物料号	深度 (D)
SBPAJB48	31 3/4mm
SBPAJB60	31 3/4mm
SBPAJB72	31 3/4mm

其他产品详情

安装时建议使用的插头接线润滑脂 (T369)。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE