


池网



有关永久安装型室内和室外游泳池的连接及接地要求，可参见 2005 年版国家电气规范（NEC®）第 680 条“游泳池、喷泉及类似设施”。游泳池内部或周围所有连接部件必须连接至等电位连接网。该连接网必须伸出游泳池内表面 3 英尺（0.91 米）之外，游泳池上方应为混凝土、石材或其他铺设路面。

请注意，对于使用玻璃纤维复合材料、乙烯基衬里聚合物或其他非导电材料制作的游泳池，游泳池的整个底面及侧面都不需要覆盖等电位网。但在游泳池的周边，仍需要覆盖等电位网，并且必须伸出池边 3 英尺（0.91 米）之外。

功能


方便、有效且经济的等电位连接网解决方案，适用于游泳池应用

技术参数

材料： 铜

Table 1/1

物料号	长度 1 (L1)	宽度 1 (W1)	网格间距 (L2 x W2)	导体尺寸
POOLMESH2100	30500 mm	0.61 m	305 mm x 305 mm	#8 实心线
POOLMESH250	15200 mm	0.61 m	305 mm x 305 mm	#8 实心线
POOLMESH3100	30500 mm	0.92 m	305 mm x 305 mm	#8 实心线
POOLMESH350	15200 mm	0.92 m	305 mm x 305 mm	#8 实心线



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE