

轨道次级浪涌保护器，交流电路



功能

瞬态识别 (TD) 技术有助于确保在发生异常过电压事件期间的安全运行

混合 TVSS 技术

低通过电压


正弦波滤波器，可实现 RFI/EMI 衰减

技术参数

物料号	EPD240TDAARB	EPD120TDAARB
标称系统电压 (Un)	240 VAC	120 V
最大连续工作电压 (Uc)	275 VAC	150 VAC
额定负载电流 (IL)	30A	30A
频率	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
过滤	在 100 kHz 时 -65 dB	在 100 kHz 时 -65 dB
总浪涌额定值	20	20
分配系统	1Ph 2W+G	1Ph 2W+G
保护模式	L-N	L-N
技术	带热断路装置的 TD 技术 EMI/RFI filter	带热断路装置的 TD 技术 EMI/RFI filter

物料号	EPD240TDAARB	EPD120TDAARB
连接类型	AAR 端子	AAR 端子
状态指示	LED	LED
湿度	0 - 90	0 - 90
温度	-40 to 70 °C	-40 to 70 °C
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性
外壳防护等级	IP 20 NEMA®-1	IP 20 NEMA®-1
深度 (D)	120.65mm	120.65mm
高度 (H)	60.3 mm	60.3 mm
宽度 (W)	146 mm	146 mm
单位重量	1.1 kg	1.1 kg
符合	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 A 类、B 类、C 类	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 A 类、B 类、C 类

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE