


单孔电缆带



认证



功能

固定防雷导体并防止位移

使用螺丝或螺钉机械固定

技术参数

Table 1/2						
物料号	订货号	材料	完成	外径 (OD)	深度 (D)	宽度 (W)
PC010A	711040	铝		10 mm	15mm	42 mm
PC010C	711390	铜		10 mm	15mm	42 mm
LPA803		铝		11.91 mm	12.7mm	25 mm
LPC801		铜		11.91 mm	9.84mm	25 mm

物料号	订货号	材料	完成	外径 (OD)	深度 (D)	宽度 (W)
LPC801L		铜	镀锡	11.91 mm	9.84mm	25 mm
LPC803		铜		11.91 mm	12.7mm	25 mm
LPC803L		铜	镀锡	11.91 mm	12.7mm	25 mm
PC008A	711370	铝		7 mm	10mm	28 mm
LPA807		铝		33 mm	31.75mm	76.71 mm
LPC807		铜		33 mm	31.75mm	76.71 mm
LPC807L		铜	镀锡	33 mm	31.75mm	76.71 mm
LPA805		铝		12.7 mm	15.88mm	31.75 mm
LPC805		铜		12.7 mm	15.88mm	31.75 mm
LPC805L		铜	镀锡	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm
LPC80538		铜		12.7 mm	15.88mm	31.75 mm


Table 2/2			
物料号	订货号	孔尺寸 (HS)	认证
PC010A	711040	7 mm	
PC010C	711390	7 mm	
LPA803		4.76 mm	
LPC801		4.76 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

物料号	订货号	孔尺寸 (HS)	认证
LPC801L		4.76 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC803		4.76 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC803L		4.76 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	5 mm	
LPA807		7.14 mm	
LPC807		7.14 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC807L		7.14 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		7.14 mm	
LPC805		7.14 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC805L		7.14 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC80538		9.53 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

其他产品详情

通常在导体上每隔 3' (0.9m) 安装一个。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE