

浪涌分流器，100 kA 单模



认证



功能


100 kA 8/20 μ s 的最大浪涌额定值可为小型总配线面板提供恰当的保护以及更长的使用寿命

通过指示标记可清楚看到寿命状态

技术参数

物料号	DSD11001S275
订货号	702440
标称系统电压 (Un)	220 - 240 V
最大连续工作电压 (Uc)	275 VAC 350 VDC
最大放电电流 (Imax)	100kA 8/20 μ s
标称放电电流 (In)	40kA 8/20 μ s
电压保护级别 (Up)	850 V @ 3 kA 1600 V @ 40 kA

物料号	DSD11001S275
在 In 时的电压保护级别 (Up)	1600V
冲击电流 (Iimp)	12kA 10/350 µs
分配系统	TN-C TN-C-S TN-S TT
频率	0 - 60 Hz
保护模式	单个
短路额定电流 (SCCR)	25kA
技术	带热断路装置的 MOV
连接，实心	35 mm ² Max
连接，绞合	25 mm ² Max
安装	35 mm 顶帽 DIN 导轨
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性
外壳防护等级	IP 20 NEMA®-1
远程触点	否
状态指示	机械标志
端子扭矩	3.5 N • m Max
模块宽度	1 M
温度	-40 to 80 °C
深度 (D)	68mm
高度 (H)	90 mm
宽度 (W)	18 mm
单位重量	0.13 kg
符合	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Scenario II, Exposure 3, 100 kA 8/20 µs, 10 kA 10/350 µs IEC® 61643-1 I 类, II 类



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE