


电信浪涌保护器



功能

具有成本效益的电信基站浪涌解决方案，可以在入口点保护电路


环保的坚固外壳适用于恶劣环境

技术参数

物料号	TSP48V12W
标称系统电压 (Un)	0-48 VDC
最大连续工作电压 (Uc)	65 VAC 65 VDC
标称放电电流 (In)	20kA 8/20 μ s
最大放电电流 (Imax)	40kA 8/20 μ s
电压保护级别 (Up), + 至 -	280 V @ 3 kA
在 In 时的电压保护级别 (Up), + 至 -	600V
短路额定电流 (SCCR)	25kA
频率	0 - 60 Hz
保护模式	Common 差值
远程触点	是

物料号	TSP48V12W
状态指示	Mechanical flag 远程触点
技术	带热断路装置的 MOV
连接，绞合	16 mm ² Max
温度	-40 to 80 °C
外壳材料	Acrylonitrile Butadiene Styrene 聚碳酸酯
外壳防护等级	IP 66
安装	壁挂式安装
深度 (D)	210mm
高度 (H)	520 mm
宽度 (W)	400 mm
单位重量	10.5 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE