


ABS 可调母线支承绝缘子模块



认证



功能

模块提供了选择相与支承之间距离的灵活性

结构非常牢固

无卤素绝缘子

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

最大工作电压, IEC (Ui): 1000;1500

完成: 电镀锌

可燃性等级: UL® 94V-0

工作温度: -40 to 130 °C

Table 1/2

物料号	订货号	材料	符合	典型应用额定电 流	每相母排	母排厚度
-----	-----	----	----	--------------	------	------

ABS1-5MOD	560860	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless 钢 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1700 A Max	1	5 mm
ABS4-5MOD	560870	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless 钢 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A Max	1 - 4	5 mm
ABS1-10MOD	560880	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless 钢 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	2250 A Max	1	10 mm
ABS2-10MOD	560890	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless 钢 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A Max	1 - 2	10 mm
ABS3-10MOD	560900	钢, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless 钢 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	4500 A Max	1 - 3	10 mm


Table 2/2					
物料号	订货号	母排宽度	宽度 (W)	深度 (D)	单位重量
ABS1-5MOD	560860	50 - 125 mm	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS4-5MOD	560870	50 - 125 mm	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS1-10MOD	560880	50 - 125 mm	74 mm	67mm	0.64 kg

物料号	订货号	母排宽度	宽度 (W)	深度 (D)	单位重量
ABS2-10MOD	560890	50 - 125 mm	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS3-10MOD	560900	50 - 125 mm	124 mm	67mm	0.81 kg

其他产品详情

ABS可调节重载型母线支撑组件可支撑最大200mm(7.87")宽度铜排，最高7400A应用。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE