


CB 连接排



nVent ERIFLEX

连接、接地和中性母线用于连接面板内的多个接地导体，并且可用于开关设备、控制设备、电气设备、风力和太阳能发电以及数据中心等各类应用。CB 母线还可用于收集来自太阳能板的直流电流。

认证



功能

尤其适用于太阳能应用

镀锡铝棒可连接铜制或铝制导体

设计允许进行导体目视检查和连接确认

可固定在支座绝缘子或者带冲孔或螺纹铜制母线上

高填充率使得有无端子均可进行输出连接

快速简单的安装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数


材料： 铝

完成： 镀锡

物料号	CB14X10AL	CB20X10AL	CB32X10AL
-----	-----------	-----------	-----------

订货号	553152	553153	553151
最大额定电流, IEC	450A	640A	1020A
连接数量	14	20	32
导体尺寸, IEC	(14) 1.5 - 6 mm ² 绞合线	(20) 1.5 - 6 mm ² 绞合线	(32) 1.5 - 6 mm ² 绞合线
套圈导体尺寸, IEC	(14) 2.5 - 6 mm ²	(20) 2.5 - 6 mm ²	(32) 2.5 - 6 mm ²
导体尺寸, UL	(14) #14 - #6 Solid (14) #16 - #6 绞合线	(20) #14 - #6 Solid (20) #16 - #6 绞合线	(32) #14 - #6 Solid (32) #16 - #6 绞合线
深度 (D)	22mm	22mm	22mm
高度 (H)	72 mm	72 mm	72 mm
宽度 (W)	61.5 mm	88 mm	141.5 mm
厚度 (T)	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
孔尺寸 1 (HS1)	6.6 mm	6.6 mm	6.6 mm
孔尺寸 2 (HS2)			13.5 mm
A	9.5 mm	9.5 mm	9.5 mm
B	31.75 mm	31.75 mm	31.75 mm
C	36 mm	62.75 mm	122.5 mm
E			44.5 mm
扭矩 (TQ)	2 N · m	2 N · m	2 N · m
单位重量	0.07 kg	0.1 kg	0.16 kg
符合	IEC® 60947-1 IEC® 60998-2-1	IEC® 60947-1 IEC® 60998-2-1	IEC® 60947-1 IEC® 60998-2-1

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE