

冷却壁机架，黑色，DCHL-B



nVent

数据解决方案冷却壁机架是一款模块化支撑结构，其设计用于以最大容量部署和调试后门冷却器，无需依赖于建筑结构即可实现稳定性。该永久性结构允许网络机柜直接到达机架上并用夹子固定，以便轻松进行机架滚动式定位。

功能

10 号低碳钢框架，焊接结构，带 12 号低碳钢内部法兰。

安装简单，单人即可完成。设计为锚固在地板上，自身即可实现稳定性。

配有用于支撑架空电缆通道的安装点。

配有可组合的特征，以支持完整的风扇壁设计，实现机架滚动式部署。

直接与标准 nVent RDHX Pro 集成，无需任何改装以及其他第三方机架制造商产品。

提供久经考验的 UL 稳定性等级解决方案，以确保安全性。

通过凸起式地板软管入口兼容顶部和底部馈入应用。

饰面包括 RAL9005（黑色）。

技术参数

Table 1/1						
物料号	产品类型	产品系列	宽度	深度	高度	防护等级
DWC42U600B	空气/液体热交换器	冷却	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750B	空气/液体热交换器	冷却	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800B	空气/液体热交换器	冷却	800mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC48U600B	空气/液体热交换器	冷却	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750B	空气/液体热交换器	冷却	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800B	空气/液体热交换器	冷却	800mm	368mm	2313mm	UL2416

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE