

29 系列导槽



重量

.97g/cm (.087 oz/in)

建议的扭矩

17.7 N-cm (25 in-oz)

材料和表面处理

外壳



- 材料: .025-in. (.64-mm) 厚镀铜 (符合 QQ-C- 533) 或 .024-in. (.61-mm) 厚冷轧钢 (符合 ASTM A-366)
- 表面处理: 见对页的表面处理表

CAM


- 材料: 镀铜, 符合 QQ-C-533 标准
- 表面处理: 见对页的表面处理表

螺钉


- 材料: 不锈钢
- 表面处理: 钝化



安装孔细节展示
不按比例



左侧展示



零件号代码	
29 系列螺钉推动式 LOK-TAINER	
29	B - 10 - 5
外壳材质	B
镀铜 或从材质汇总表中选择	
长度	
长 12.7 (.50) (增量)	6 [76.2 (3.00)]
	至 24 [304.8 (12.00)]
表面处理	5
镀金 或从表面处理工艺汇总表中选择	

零件号代码示例：29B-12-6

29 系列螺钉推动式 LOK-TAINER, 镀铜外壳, 长 152.4-mm (6.00-in.), 镀镍

材质汇总表

代码字母	材质
B	镀铜 1/4H, 符合 ASTM-B-194 标准
S	钢, 符合 ASTM-A-366 标准

表面处理工艺汇总表

零件编号	
[空白]	镀银, 符合 QQ-S-365 A 级 III 类标准
-1	无
-2	镀黑檀醇, 符合 MIL-F-495 标准 (镀铜), 符合 MIL-C-13924 标准 (钢)
-3	镀镉, 符合 QQ-P-416 2 级 II 类标准
-4	镀铜, 符合 MIL-C-14550 2 级标准
-5	镀金, 符合 MIL-G-45204 1 级 I 类标准
-6	镀镍, 符合 QQ-N-290 1 类 G 级标准, 光亮
-7	锌板透明镀铬, 符合 ASTM-B-633 Fe/Zn 8 标准
-8	锌板黄色镀铬, 符合 ASTM-B-633 Fe/Zn 8 标准

注：无表面处理 (-1) 不提供“S”型钢材

nVent HOFFMAN SCHROFF China Co., Ltd.,

盈凡电气产品(青岛)有限公司 青岛市城阳区流亭镇双元路南段西侧。联系电话：
0532-8771 6101

BIRTCHER™

我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER