

Front Panel, Refrofit Shielding

电力公用事业



扁平前面板。屏蔽型，带不锈钢 EMC 垫片。

认证



功能

适用于不锈钢 EMC 屏蔽条

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	EMC 垫片类型	正面表面处理
20846-437	3 U	42 HP	1	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-438	3 U	63 HP	1	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-453	6 U	42 HP	1	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	EMC 垫片类型	正面表面处理
20846-454	6 U	63 HP	1	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
30846-676	3 U	84 HP	1	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
30846-683	4 U	84 HP	1	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
30846-771	6 U	84 HP	1	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
30846-859	9 U	84 HP	1	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
30846-588	2 U	84 HP	1	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
30846-864	3 U	2 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
30846-865	6 U	2 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-424	3 U	16 HP		使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-425	3 U	3 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-426	3 U	4 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-427	3 U	5 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-428	3 U	6 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-429	3 U	7 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-430	3 U	8 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-431	3 U	10 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-432	3 U	12 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	EMC 垫片类型	正面表面处理
20846-433	3 U	14 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-434	3 U	21 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-436	3 U	28 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-442	6 U	3 HP		使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-443	6 U	4 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-444	6 U	5 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-445	6 U	6 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-446	6 U	7 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-447	6 U	8 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-448	6 U	10 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-449	6 U	12 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-450	6 U	14 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-451	6 U	21 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-452	6 U	28 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化
20846-456	6 U	16 HP	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化

Table 2/3

物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料
-----	--------	------	----	--------	----	----

20846-437	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-438	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-453	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
20846-454	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
30846-676	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
30846-683	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	172.9 mm	铝
30846-771	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
30846-859	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	395.1 mm	铝
30846-588	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	84 mm	铝
30846-864	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
30846-865	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
20846-424	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝

20846-425	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-426	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-427	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-428	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-429	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-430	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-431	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-432	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-433	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-434	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-436	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝
20846-442	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝

20846-443	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
20846-444	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
20846-445	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
20846-446	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
20846-447	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
20846-448	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
20846-449	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
20846-450	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
20846-451	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
20846-452	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝
20846-456	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	261.8 mm	铝

Table 3/3			
物料号	产品类型	类型	宽度
20846-437	前面板	不带把手的前面板	213 mm

物料号	产品类型	类型	宽度
20846-438	前面板	不带把手的前面板	319.7 mm
20846-453	前面板	不带把手的前面板	213 mm
20846-454	前面板	不带把手的前面板	319.7 mm
30846-676	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm
30846-683	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm
30846-771	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm
30846-859	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm
30846-588	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm
30846-864	前面板	不带把手的前面板	9.8 mm
30846-865	前面板	不带把手的前面板	9.8 mm
20846-424	前面板	不带把手的前面板	80.9 mm
20846-425	前面板	不带把手的前面板	14.9 mm
20846-426	前面板	不带把手的前面板	20 mm
20846-427	前面板	不带把手的前面板	25 mm
20846-428	前面板	不带把手的前面板	30.1 mm
20846-429	前面板	不带把手的前面板	35.2 mm
20846-430	前面板	不带把手的前面板	40.3 mm

物料号	产品类型	类型	宽度
20846-431	前面板	不带把手的前面板	50.5 mm
20846-432	前面板	不带把手的前面板	60.6 mm
20846-433	前面板	不带把手的前面板	70.8 mm
20846-434	前面板	不带把手的前面板	106.3 mm
20846-436	前面板	不带把手的前面板	141.9 mm
20846-442	前面板	不带把手的前面板	14.9 mm
20846-443	前面板	不带把手的前面板	20 mm
20846-444	前面板	不带把手的前面板	25 mm
20846-445	前面板	不带把手的前面板	30.1 mm
20846-446	前面板	不带把手的前面板	35.2 mm
20846-447	前面板	不带把手的前面板	40.3 mm
20846-448	前面板	不带把手的前面板	50.5 mm
20846-449	前面板	不带把手的前面板	60.6 mm
20846-450	前面板	不带把手的前面板	70.8 mm
20846-451	前面板	不带把手的前面板	106.3 mm
20846-452	前面板	不带把手的前面板	141.9 mm
20846-456	前面板	不带把手的前面板	80.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购紧固件（螺钉套，凸缘螺钉）。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE