

户外 Comline ECL 机柜

电力公用事业



电信和铁路应用需要在户外环境中使用复杂的电子设备。nVent SCHROFF 户外机柜可以保护此类电子组件，防止极端天气和破坏活动对设备的侵扰，从而确保运营连续性。

认证



功能

IP 55

自然对流散热

单壁，轻型铝制机柜

技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	产品系列	机架高度	高度	宽度	深度
12349-001	户外机柜	Comline ECL	12 U	600 mm	600 mm	500 mm
12349-009	户外机柜	Comline ECL	12 U	600 mm	600 mm	500 mm

物料号	产品类型	产品系列	机架高度	高度	宽度	深度
12349-002	户外机柜	Comline ECL	18 U	900 mm	600 mm	500 mm
12349-003	户外机柜	Comline ECL	18 U	900 mm	700 mm	600 mm
12349-010	户外机柜	Comline ECL	18 U	900 mm	600 mm	500 mm
12349-011	户外机柜	Comline ECL	18 U	900 mm	700 mm	600 mm
12349-004	户外机柜	Comline ECL	25 U	1200 mm	700 mm	600 mm
12349-012	户外机柜	Comline ECL	25 U	1200 mm	700 mm	600 mm

Table 2/2						
物料号	壁类型	门类型	通道	冷却	EMC 屏蔽	符合
12349-001	单壁	单门	前部位置	自然对流	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-009	单壁	单门	前部位置	自然对流	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

物料号	壁类型	门类型	通道	冷却	EMC 屏蔽	符合
12349-002	单壁	单门	前部位置	自然对流	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-003	单壁	单门	前部位置	自然对流	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-010	单壁	单门	前部位置	自然对流	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-011	单壁	单门	前部位置	自然对流	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-004	单壁	单门	前部位置	自然对流	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

物料号	壁类型	门类型	通道	冷却	EMC 屏蔽	符合
12349-012	单壁	单门	前部位置	自然对流	否	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE