

预制栅极跳线组件

电力公用事业



功能

适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况

跳线导体处于绝缘状态

已包含不锈钢硬件

在左侧或右侧均可用

技术参数

Table 1/1						
物料号	Fixed Gate Diameter, Nominal	Fixed Gate Diameter, Actual (Ø1)	Post Frame Diameter, Nominal	Post Frame Diameter, Actual (Ø2)	跳线导体尺寸	跳线长度
A238EB2S12LH	2 1/2"	73.20 mm	1 1/4"	42.20 mm	4/0 Stranded	305 mm


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

“固定门”是指栅栏自身上的管道，而“柱框架”是指摆动门上的柱。

图中显示了左侧方向。

A238-EB-2S-12-LH		
A238	系列	
EB	夹钳代码	EB = 2 1/2" 大门,1 1/4" 立柱 EC = 2 1/2" 大门,1 1/2" 立柱 FB = 3" 大门,1 1/4" 立柱 FC = 3" 大门,1 1/2" 立柱 GB = 3 1/2" 大门,1 1/4" 立柱 GC = 3 1/2" 大门,1 1/2" 立柱 HB = 4" 大门,1 1/4" 立柱 HC = 4" 大门,1 1/2" 立柱
2S	4/0 AWG 柔性跳线名称	
12	跳线长度（英寸）	
LH	跳线端	LH = 左侧 RH = 右侧

图表



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ 警告：本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质，加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE