

IceStop 自调控伴热电缆



nVent RAYCHEM IceStop

自调节伴热电缆用于屋顶和天沟除冰，适用于使用在各种天沟和排水管道的标准材料。功率输出在 0 °C 的冰水中为 36 W/m，在 0 °C 的空气中为 18 W/m。

功能

设计简单

易于安装：按需剪切，以米为单位标记，简单快速的 RayClic 连接

操作安全高效：即使交叉使用也不会过热，先进的节能控制

使用寿命长，安全可靠：10 year extended product warranty available, maintenance free

用于沥青屋顶的 GM-2XT

技术参数

标称厚度:	6 mm
标称宽度:	14 mm
标称电缆重量:	130 g/m
最低安装温度:	-18 °C
颜色:	黑色
接地类型:	编织层
导线材料:	镀镍铜

Table 1/1

物料号	项目名称	电源电压	Nominal Power Output, In Air @ 0°C, 230V	Nominal Power Output, In Ice Water @ 0°C, 230V	外护套材料
-----	------	------	--	--	-------

092961-000	GM-2XT	208 – 240 V	18 W/m	36 W/m	含氟聚合物
446105-000	GM-2X	208 – 240 V	18 W/m	36 W/m	改性聚烯烃
832100-000	GM-1X	120 V			改性聚烯烃
900069-000	GM-1XT	120 V			含氟聚合物

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

亚太地区

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

拉丁美洲

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT