

Raystat EX-02 机械式恒温器



nVent RAYCHEM Raystat-EX-02

是一种用于危险区域的机械表面感应恒温器，用于加热电缆的温度控制。开关温度范围 -4 °C 至 163

°C，可通过安装在螺栓固定盖和密封件下的刻度盘从外部调节到 Ex 外壳。开关电流容量为 22 A。

功能

易于安装和操作：supplied with 3 m long stainless steel fluid filled bulb and capillary, single cable entry through 3/4" NPT thread with nVent RAYCHEM cable glands available to suit non-armoured/armoured cables

节能线路感应电子控制恒温器

可调设定点：-4 °C to 163 °C (externally to the Ex enclosure by dial mounted under bolted-on cover and seal)

Direct switching, maximum current 16 A, 230 VAC: 带有无电压接触的单极转换装置，SPDT

带不锈钢配件的轻质铸铝装置，可使用 nVent RAYCHEM 支架安装在管道上或进行表面安装

技术参数

额定电流:	22 A
深度:	101.5 mm
宽度:	114.5 mm
高度:	167 mm
材料:	铝
恒温器类型:	机械式温控器
控制器温度设置:	从 -4 到 163 °C

物料号	项目名称
J0000261	RAYSTAT-EX-02-J

物料号	项目名称
404385-000	RAYSTAT-EX-02

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美 Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com	Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com	亚太地区 Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com	拉丁美洲 Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com
---	--	---	---